



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 48

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	48
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

其他

--	--



能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1411180-2 WINKEL2P F.KS-BU-GH	TE 产品编号 1411030-1 KURZSCHLUSSBR.KPL.	TE 产品编号 1823395-1 50POS,ELO 0.63,REC HSG
--	---	---

客户还购买了







TE 产品编号1747251-1
MT 6POS PLUG HSG



TE 产品编号2209441-1
2W SPLASH PROOF CONN. W.S.L. JPT



TE 产品编号2137491-1
48 POS MIXED REC HSG GREY W/ C



TE 产品编号2209954-1
AIRBAG 24P COVER ASSY



TE 产品编号1411576-1
ELO 0.63, CONTACT




TE 产品编号1897014-2
MT-2/JPT SLD 26P PLUG COVER



TE 产品编号2304884-1
16POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号1-1534170-1
MQS ABDECKKAPPE2X5P



TE 产品编号1393366-2
GET-SOCKET TERMINAL, SILVER VE



TE 产品编号2-953729-1
4W MCP RCPT HSG LV ASSY

文档

产品图纸

50POS,ELO 0.63,REC HSG,1KSLEFT,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823396-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823396-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823396-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[1823396-1_datasheet](#)

英文版本