




承 认 书

(APPROVE SHEET)

TO: X2安规电容0.001 μF±10% 330VAC

主要材料		印字及成品图
组件	材料名称	
薄膜	金属化聚丙烯薄膜	
导线	镀锡铜包钢线	
灌封料	阻燃灰色环氧树脂	
外壳	阻燃灰色外壳	



型 号	规 格	成品尺寸 (mm)						备注
		W	H	T	P	L	D	
GX2029C	X2/102K330VAC	13	9	4	10	15	0.6	
额定容量	0.001 μF	容量偏差			±10%			
额定交流电压	330V.AC	额定直流电压			630V.DC			
电容型号	MPX-X2	气候类别			40/110/56			
承认回签时请在下面填写贵司料号								

客户签承栏			创容承办栏		
核准	检验	承认签章	核准	审核	拟制
				袁新飞	李宛秋
日期			日期	2023-03-18	

深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司
广 东 创 容 电子 有 限 公 司

SHENZHEN CRC NEW ENERGY CO., LTD

深圳市宝安区航城大道航城智谷中城未来产业园2栋818室

TEL: 0755—29948883 29948998 FAX: 0755—29948906 <http://www.csdcap.com>

CRC-BDE-08

技术要求			
气候类别	40/110/56/B		
工作温度范围	-40℃~+110℃		
额定交流电压	275,300,305,310,315or330V.AC, 50/60Hz		
额定直流电压	520V.DC for 275V.AC/300V.AC; 630V.DC for 305V.AC/310V.AC/315V.AC/330V.AC		
电容量范围	0.001 μ F~10 μ F		
容量偏差	±10% (K), ±20% (M)		
可焊性	焊锡温度 (加助焊剂)	245±5℃	焊接方式如耐焊接热图要求 如因焊接过程不符合我司焊接要求导致电容器芯子收缩,爆裂,性能下降,所引起电容器爆炸,容量衰减等不良现象。我司概不负责。
	焊锡时间	2±0.5 秒	

电容器认证

认证标志	认证产品信息
	证书号: E473038 MPX-X2 275,300,305,310,315or330V.AC 0.001 μ F~10 μ F -40~110℃
	证书号: CQC20001278367 MPX-X2 275,300,305,310,315or330V.AC 0.001 μ F~10 μ F -40~110℃
	证书号: 40043091 MPX-X2 275,300,305,310,315or330V.AC 0.001 μ F~10 μ F -40~110℃

电容器试验规范

测试标准条件: 1.温度 15~35℃; 2.湿度 45~75%; 3.大气压 86~106 千帕

(如有争议时, 测试标准条件: 1.温度 20±1℃; 2.湿度 63~67%; 3.大气压 86~106 千帕) 参照 IEC60384-14

项次	项目	标准		测试要求
1	静电容量(Cs)	符合规定静电容量误差		温度 20±1℃; 频率 1±0.1KHz; 电压 rms1±0.1V
2	损耗角正切 (DF)	DF≤0.0020, 1kHz, 20℃		0.001 μ F≤C<0.01 μ F,
		DF≤0.0020, 10kHz, 20℃		
		DF≤0.0010, 1kHz, 20℃		0.010 μ F≤C<0.47 μ F
		DF≤0.0020, 10kHz, 20℃		
		DF≤0.0040, 10kHz, 20℃		0.47 μ F≤C≤1.0 μ F
		DF≤0.0030, 1kHz, 20℃		
3	耐电压	电极间	无击穿或飞弧	1420V.DC 10S
		极壳间	无击穿或飞弧	2160V.AC (1min)
4.	绝缘电阻	C _R >0.33 μ F	R×C _R ≥5000s	电压 100±15VDC; 时间 60S; 温度 20±1℃
		C _R ≤0.33 μ F	R≥15000M Ω	



5	耐久性试验	电容量	变化率≤10%	电压 $1.25 * V_R$; 时间 1000 小时; 温度 110°C; (每颗电容器串联一颗 $47 \Omega \pm 5\%$ 电阻), 电压每隔 1 小时升高至 1000V.AC 并保持 0.1s。
		DF C _R ≤1 μF	DF≤0.008	
			C _R >1 μF DF≤0.005	
		耐电压	无击穿或飞弧	
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%	
6	耐焊接热	电容量变化率	变化率≤5%	焊槽温度 260±5°C 焊接时间 ≤5 秒
		外观检查	无可见损伤	如图焊接后在测试标准条件下放置 1~2 小时后再测试。
7	端子机械强度	外观检查	无可见损伤	拉力: $0.50 < d \leq 0.80, 10N$
				$0.80 < d \leq 1.25, 20N$
				扭力: $0.50 < d \leq 0.80, 5N$
				$0.80 < d \leq 1.25, 10N$
8	温度快速变化	外观检查	无可见损伤	最低温度 -40°C, 最高温度 110°C, 五个循环, 每个温度保持 30min
		电容量	变化率≤5%	
9	振动	外观检查	无可见损伤	位移 0.75mm 或加速度 $100m/s^2$ 取较小者, 并在 10~500Hz 下试验 3 个循环, 每个循环 2 小时, 共 6 小时
		电容量	变化率≤5%	
10	碰撞	外观检查	无可见损伤	碰撞次数: 4000 次 加速度 $400m/s^2$ 脉冲持续时间: 6ms
		电容量	变化率≤5%	
11	气候顺序	外观检查	无可见损伤	110°C, 16h 循环湿热, 试验 Db, 第一个循环 -40°C, 2h 循环湿热, 试验 Db, 其余循环 在标准大气压下恢复 24+2h
		电容量	变化率≤5%	
		DF C≤1 μF	DF≤0.008	
			C>1 μF DF≤0.005	
		耐电压	无击穿或飞弧	
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%	
12	稳态湿热	外观检查	无可见损伤	温度: $40^\circ C \pm 2^\circ C$ 湿度: 93 (-3~2) %RH 时间: 56 天
		电容量	变化率≤5%	
		DF C≤1 μF	DF≤0.008	
			C>1 μF DF≤0.005	
		耐电压	无击穿或飞弧	
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%	

13	脉冲电压	无永久性击穿或飞弧		每个电容器分别施加 24 次相同极性的脉冲。脉冲间隔时间应不少于 10s, 脉冲电压峰值应按照: $C \leq 1 \mu F, 2.5kV; C > 1 \mu F, 2.5/\sqrt{C} kV$
14	充电和放电	外观检查		充放电次数: 10000 次
		电容量		充电时间: 0.5s 放电时间: 0.5s
		DF	$C \leq 1 \mu F$	DF ≤ 0.008
			$C > 1 \mu F$	DF ≤ 0.005
		耐电压		充电电压: $\sqrt{2}U_R V.DC$ 充电电阻: $220/C (\Omega)$ 或将充电电流限制到 1A, 取其较大者;
15		绝缘电阻		放电: 每个电容器分别通过一个电阻器放电, 电阻器的阻值必须使放电时候的电压变化率 (dU/dt) 的最大值约为 $100V/\mu s$
16	阻燃性	电容器离开火焰后燃烧时间不得超过 10s, 电容器燃烧跌落的残渣不得点燃下方的薄纱布。		针焰试验, 可燃性类别 B, 试验次数: 1 次 电容器体积与燃烧时间: $250 < V (\text{mm}^3) \leq 500 \quad 20s$ $500 < V (\text{mm}^3) \leq 1750 \quad 30s$ $V (\text{mm}^3) > 1750 \quad 60s$
16	自然性	包裹电容器的薄纱布不得燃烧		电容器包裹 1-2 层薄纱布, 每个电容器进行 20 次放电, 间隔时间为 5s, 放电电压为 2.5KV (0~+7%)。



注意: 如因客户测试和使用超出我司以上要求范围, 我司概不负责。

薄膜电容器特性 Characteristics of Film Capacitor

1. 焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time





2. 温度特性 Temperature Characteristic



容量变化率与温度的关系 Capacitance vs. Temperature



损耗角正切与温度的关系 Dissipation Factor vs. Temperature



使用电压与温度的关系 Operation voltage vs. Temperature

绝缘电阻与温度的关系(CR value) IR vs. Temperature

3. 频率性能 Frequency Characteristics



容量变化率与频率的关系 Capacitance vs. Frequency

损耗角正切与频率的关系 Dissipation Factor vs. Frequency

说明 Note: PP—聚丙烯膜电容器 Polypropylene Film Capacitor; PE—聚酯膜电容器 Polyester Film Capacitor