


HoJLRH1206陶瓷薄膜高功率电阻系列规格书

■ 产品特点

- ① 无铅符合ROHS
- ② 良好的散热性能
- ③ 大型电极（全系列）
- ④ 电流检测的低阻值、高精度电阻器
- ⑤ 用于高功率耗散的高纯度氧化铝基板



■ 应用领域


- ① 开关电源
- ② 电源管理应用
- ③ 电压调节模块 (VRM)
- ④ 便携式仪器（掌上电脑和手机）/电脑
- ⑤ 直流-直流转换器，电池组，充电器，适配器

■ 产品电气参数

产品型号	功率	阻值范围	温度系数TCR	工作温度范围	阻值精度	绝缘阻抗	工作电压
JLRH1206	1	101mΩ ~ 910mΩ	±100 ppm/°C	-55°C~+155°C	±1% ±2% ±5%	Over 100MΩ	(P*R) ^{1/2}

■ 产品结构

序号	部件名称
1	陶瓷基板
2	合金材料
3	保护层
4	导体：（无铅）
5	铜层
6	镍层
7	锡层





■ 产品选型

选型示例：HojLRH1206-1W-300mR-1%																		
H	o	J	L	R	H	1	2	0	6	1	W	3	0	0	m	R	1	%
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
制造商	产品类别	封装	额定功率	阻值	精度													
毫欧电子	JLRH	1206	1W	101mΩ~910mΩ	±1%													


具体参数请查看下页详情

■ 产品尺寸(单位: mm)




封装	L	W	C	D	T
1206	3.1±0.1	1.55±0.2	0.5±0.3	0.4±0.2	0.55±0.1

■ 建议焊盘尺寸




封装	A	B	C
1206	1.6-2.0	4.4-5.0	1.2-1.8

■ 功率曲线



■ 建议焊接参数

回流焊 IR 回流焊接简介



简介功能	无铅装配
平均升温速率 (Ts 最大值 至 Tp)	最大 3°C /秒
预热	
- 最低温度 (Ts 最小值)	150°C
- 最高温度 (Ts 最大值)	200°C
- 时间 (Ts 最小值至 Ts 最大值) (ts)	60 -120 秒
保持在：	
- 温度 (TL)	217°C
- 时间 (TL)	60-150 秒
峰值温度 (Tp)	260°C
时间在实际峰值温度 (tp) 的 +0/-5 °C 范围内的时间	10秒
斜坡下降率	最大 6°C/秒
25°C 至峰值温度的时间	最多 8 分钟

■ 可靠性测试

项目	参考标准	试验条件	规格
短时间过载	IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-1-4.13	5倍额定功率, 5秒	$\pm(1\% + 0.5m\Omega)$
温度系数	JIS C 5201-1 4.8	+25°C~+125°C	Refer to 2.
偏差湿度	MIL-STD-202 Method 103 "	10% 额定功率 85°C, 相对湿度: 85%, 1000 小时, 测 试结束后 24 小时测量	$\pm(5.0\% + 0.5m\Omega)$
负载寿命	IEC60115-1-4.25.1 JIS-C5201-1-4.25.1	额定功率下1000小时, 70°C, "开" 1.5小时 "关" 0.5 小时	$\pm(5.0\% + 0.5m\Omega)$
温度急剧变化	IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-1-4.19	-55°C (15 分钟) / +150°C (15 分钟) 1000 次循环	$\pm(1.0\% + 0.5m\Omega)$
可焊性	IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-1-4.17	45±5°C 焊接, 2±0.5 秒停留。焊料: 锡 96.5 / 银 3.0 / 铜 0.5	电极覆新锡面 积需大于 95%
耐焊接热	IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-1-4.18	270 ±5°C 焊接, 10 ±1 秒停留。	$\pm(1.0\% + 0.5m\Omega)$
基板弯曲	IEC60115-1-4.33 JIS-C5201-1-4.33	弯曲宽度2毫米	$\pm(1.0\% + 0.5m\Omega)$
高温暴露 (存 储)	MIL-STD-202 Method 108	T=155°C, 1000 小时, 试验结束后 24 小时测量。	$\pm(1.0\% + 0.5m\Omega)$

■ 字码表示

字码表示

电阻值用四位数字表示, 第一个“R”表示小数点, 其他数字表示标称阻值。


EX.: R300 = 300mΩ

■ 额定电流计算公式

额定电流计算公式


$I = \sqrt{P/R}$	I	P	R
额定电流(A)	额定功率(W)	电阻值(Ω)	

■ 载带尺寸



A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
2.0±0.2	3.6±0.2	8±0.2	3.5±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1	2±0.05	4±0.05	Φ1.5±0.1	0.84±0.15


卷轴规格



A	B	C	D	M	Wa	T	编带盘装
2.0±0.5	13±1	21±0.5	60±1	178±2	9.00±1.0	11.5±1.5	5000PCS/盘

■ 上带的剥离强度

剥离速度:300毫米/分钟；剥离力在0.1N至0.7N之间



■ 产品使用建议

- ◆ 产品使用过程中，注意表面防护、防止产品表面出现碰伤、划伤等缺陷。
- ◆ 产品安装使用时，避免产品受到机械应力的影响。
- ◆ 产品的长期使用功率应小于或者等于额定功率，避免长期使用过载引起的阻值漂移。
- ◆ 当在高温或散热不佳的条件下使用产品时，应参考降功耗曲线进行降额应用。

■ 存储说明

- ◆ 产品储存环境温度为5~35°C，湿度<65%RH，且湿度应尽量保持在低水平。
- ◆ 产品需存放在干净干燥、无有害气体的环境下。
- ◆ 产品未使用前，需避免将产品从编带包装中取出。
- ◆ 在上述储存条件下，产品可保持1年。
- ◆ 1年以上产品，检查表面有无氧化，需进行焊接测试。

■ 免责说明

- ◆ 所有产品、规格书以及数据均可在不作另行通知的情况下更改。
- ◆ 深圳市毫欧电子有限公司及其附属单位、代理商、及其他代表，不因本协议项下或者其他被披露与产品相关的信息的任何错误、不准确及不完整等承担任何法律责任。
- ◆ 除采购条款与条件中有特殊说明外，毫欧电子不作任何保证、陈述以及担保。
- ◆ 产品规格书不构成对毫欧电子中的采购条款与条件的扩展或修订，包括不限于本协议项下的保证。
- ◆ 在适用法律允许的范围内，毫欧电子特作出以下免责声明：
 - (1) 因产品使用而造成的所有责任。
 - (2) 所有默示的保证，包括对特殊用途的适宜性、无侵权的可能性和可销型的保证。
 - (3) 包括但不限于特殊、间接或附带损害产品的所有责任。
- ◆ 规格书和参数表提供的信息在不同的应用中会有不同差异，并且随着时间的推移，产品的性能可能发生变化。对于产品的推荐应用说明是基于毫欧电子对于典型需求的认知和经验。顾客有义务根据产品说明书中所提供的参数去验证该产品是否适用于某个具体的应用。在正式安装或使用产品之前，您应确保已获取相关信息的最新版本，您可以通过<http://www.milliohm.net>的网站获得。
- ◆ 本协议的签署不构成对毫欧电子产品所有知识产权相关的明示、默示或其他形式的许可。
- ◆ 除非另有明确指出，本协议所列的产品不适用于救生或维持生命的产品。在无明确指出的情况下，顾客擅自使用在上述产品中造成的一切风险由其自行承担，并且同意全额赔偿毫欧电子因该种销售或使用带来的所有损失。针对此类特殊应用的产品书面条款，请联系已授权的毫欧电子有关人员获得。

■ 修改履历表：

版本号	修订日期	修改内容	修改原因	更改人
Ho-A0	2025-02-25	首次发行	/	/