





REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



规格:

- 插入力:44.1N Max.
- 拔出力:9.8N~39.2N
- 耐久性:10000 CYCLES . AT100±50 CYCLES PER HOUR
- 额定电流:0.5A Min
- 额定电压:40V Max
- 耐电压:500V AC Min(UNMATED)
300V AC Min(MATED)
- 接触阻抗:
端子Change from initial value:30mΩ Max.
外壳Change from initial value:50mΩ Max.
- 绝缘电阻:100MΩ Min(UNMATED)
10MΩ Min(MATED)
- 所用材质须符合RoHS要求
- 重点巡检管控尺寸标示"▲"符号
CPK管控尺寸标示"▽"符号

项目	品名	材质	描述	备注
1	接触端子	C2680R-EH	接触区:高温可焊金 1U" MIN. 焊接区:高温可焊锡 50U" MIN.	T=0.20
2	塑胶本体	LCP	UL94V-0	黑色
3	外壳	SPCC/C2680	高温可焊镍:80~200U"	T=0.50
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: ANGLES:		TITLE HDMI A母C款夹板式1.6 (K脚1.4-1.6)		
X	:±0.50	X	:±2°	DWN xiong PART NO. HDMI-215M-JB16
X.X	:±0.25	X.X	:±1°	CHKD lee SCALE:1:1 UNIT: mm
X.XX	:±0.15	APVD wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4
CUSTOMER COPY				