


更 改			
序号	版本	变更内容	日期
	E1		20200711



技术要求：

- 1. 温度范围：-40℃~125℃
- 2. 标准阻抗：50Ω
- 3. 频率范围：0~6GHz
- 4. 介质耐压：750V
- 5. 接触电阻：内导体5mΩ 外导体2.5mΩ
- 6. 电压驻波比：≤1.2(0~3GHz)
- 7. 标*为重点尺寸
- 8. 本体黄铜，镀金48h盐雾，表面镀层要求光亮，均匀，无氧化，锈斑，等不良现象。

③	1	内导体	hPB59-1	镀金	20
②	1	绝缘子	聚四氟乙烯		
①	1	外壳	c3604	镀金	10
序号	数量	部件名称	材 质	镀 层	备注

旧版图总号	日期	签名	深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
底图总号	标记	数量	更改单号	签名	日期	KH-MMCX-KE-STM
	设计					0755-83044319
	审核					未注公差（所有单位均为mm）
	工艺					X. ±0.5
						.X ±0.1
						.XX ±0.05
						X° ±1°
	标准化					阶段
	批准					标记
						质量
						比例
						5:1
						第一张
						共一张
	格式（1）		制图：			版本：E1
						幅面 A4