







REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



电路图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	○	○							○	
F2				○	○		○			
F3				○		○	○			
F4		○							○	○
F5		○	○	○		○	○	○		

注: 2,9脚线
3,8脚线
4,7脚线



安装尺寸

项	目	标	准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX	
	额定电压 Rated voltage:	≤80mV	
	接触电阻 Contact resistance:	DC 12V	
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ min(DC100V)	
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min	
	操作力度 Operating force:	4-180±50gf 250±50gf	
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles	
	操作行程 Operation Stroke:	0.2±0.05mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30℃ ~ +85℃	

F 嵌件	1	磷铜	镀银	银白色	
E 弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银	
D 底座	1	LCP	/	黑 色	
C 盖板	1	SUS301	清洗	白 色	
B 梅花护套	1	LCP	/	灰 黑 色	
A 按 钮	1	PA46	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour 备注 Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		Five way switch series			
X :±0.30	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. SKLYABE010	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY					