

HK-Q2S8DM-GL/LN
400万 1/2.7" 4G PT 球型摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 全景路和细节路最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @12.5 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
- 支持海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商（不支持插拔替换）
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强

· 规格参数

基础参数	
传感器类型	全景路: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 细节路: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
最低照度	全景路: 彩色: 0.005 Lux 细节路: 彩色: 0.005 Lux
镜头	
焦距	4/4 mm型号: 全景路: 4 mm 细节路: 4 mm
视场角	4/4 mm型号: 全景路/细节路: 4 mm, 水平视场角: 69.9°, 垂直视场角: 34.9°, 对角视场角: 84.9°
最大光圈数	全景路: F1.6 细节路: F1.6
补光	
补光灯类型	支持红外光、白光双补光, 同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达30 m, 红外光最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
云台	
水平范围	全景路: 手动调节0°~355° 细节路: 电动调节0°~345°
垂直范围	全景路: 手动调节7°~17° 细节路: 电动调节0°~80°
水平速度	细节路: 4~25°/s
垂直速度	细节路: 4~20°/s
预置点	255个
视频	
最大分辨率	【全景】2560 × 1440 【细节】2560 × 1440
同时预览路数	6路
主码流帧率分辨率	全景路/细节路: 50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	全景路/细节路: 50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264/Smart265/Smart264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 kbps~4 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
SVC	支持
ROI	支持

音频	
音频压缩标准	G711alaw/G711ulaw/G722.1/G726/MP2L2/AAC-LC/PCM/MP3
音频压缩码率	64 Kbps(G.711alaw/G.711ulaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~48 Kbps(PCM)/8~160 Kbps(MP3)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持
移动通信参数	
移动通信类型	4G
无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8
SIM卡	内置电信和联通eSIM卡
图像	
宽动态	数字宽动态
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
图像参数切换	支持
接口	
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
复位	支持
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持512 GB
事件	
普通事件	移动侦测 (支持人形、车形检测), 异常
联动方式	上传FTP/SD卡/NAS, 上传中心, 邮件, 录像, 抓图, 报警输出, 声音报警
一般规范	
工作温湿度	开启补光灯: -30 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结) 关闭补光灯: -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储湿温度	-30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边 (5公里以内) 等特殊腐蚀环境 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求
电源	Ø5.5 mm圆口, DC: 12 V ± 25%, 1.5 A, 最大功耗: 15 W, 支持防反接保护 *需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器
尺寸	产品尺寸: 134 × 198.9 × 294.1 mm 包装尺寸: 290 × 160 × 326 mm
重量	设备重量: 1000 g 带包装重量: 1500 g
认证	
防护	IP66, 防大暴雨
协议	
网络协议	RTSP, QoS, IPv6, SNMP, HTTP, UDP, RTCP, DNS, NTP, DHCP, IPv4

接口协议	软件集成的开放式API, ISAPI, 支持萤石接入
客户端	海康互联 (手机端)
浏览器	IE10+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+
安全	
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
系统	
恢复出厂设置	支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复
其他功能	密码保护, 视频遮盖, 水印技术

· 订货型号

HK-Q2S8DM-GL/LN(4/4mm)

· 外形尺寸

