



主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
 2. 接触电阻:40mΩ Max
 3. 绝缘电阻:500MΩ Min
 4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
 5. 盐雾测试:8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

PC Board Layout

Component Side Shown

						视图		深圳市富港科技有限公司			
标记	处数		更改文件号	签 字	日 期	图样标记		重量	比例		
设计	李攀进	日期	13.05.16	标准化		日期					
校对		日期		审 定		日期					
工艺		日期									
审核	王晓峰	日期	13.05.16				共 页	第 页	PCB2-202 立式 RJ-052-2-6		