

PCB参考图


主要参数:

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	电镀	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PBT	黑(环保)	
1	塑座	PA46	黑(环保)	



深圳市富港科技有限公司

网络插座

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重 量	比 例	视图	深圳市富港科技有限公司
设计	李攀进	日期	14.07.02	标准化	日期				
校对		日期		审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	14.07.02					共 页	第 页

PCB-108全塑
RJ-058-1-6

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	