



PCB参考图

主要参数:

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

| 序号 | 名称 | 材料 | 备注 |
|----|-----|------|-------|
| 3 | 信号针 | 磷铜 | 镀金 |
| 2 | 后盖 | PA66 | 黑(环保) |

深圳市富港科技有限公司

| 视图 | 网络插座 |
|----------------------------|------|
| RJ-059-2-6 21H 1*2 (全塑) | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
|-----|-----|-------|----------|-----|
| 设计 | 王 丰 | 日期 | 17.08.23 | 标准化 |
| 校 对 | 李攀进 | 日期 | 17.08.23 | 审 定 |
| 工 艺 | | 日期 | | |
| 审 核 | 罗观彬 | 日期 | 17.08.23 | |

| 发放部门 |
|------|
| 行政部 |
| 业务部 |
| 采购部 |
| 工程部 |
| 品保部 |
| 生产部 |