


906001RS
('ON 0NIMVHD)台量理図

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	7.Dec.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONO0AWA
3	22.May.2006	060179	CORRECT AN ERROR etc.		N.SASANO	E.Matsumoto	O.Hashiguchi



SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ねじ	L _{MAX}	Q _{±0.8}	V THREAD V ねじ	W _{MIN.}
10SL	5/8-24UNEF-2B	38.89	22.2	5/8-24UNEF-2A	9.52
12S	3/4-20UNEF-2B	42.88	25.4	5/8-24UNEF-2A	
14S	7/8-20UNEF-2B		28.6	3/4-20UNEF-2A	
16S	1-20UNEF-2B	42.88	31.8	7/8-20UNEF-2A	
12	3/4-20UNEF-2B	52.37	25.4	5/8-24UNEF-2A	
14	7/8-20UNEF-2B		28.6	3/4-20UNEF-2A	
16	1-20UNEF-2B		31.8	7/8-20UNEF-2A	
18	1 1/8-18UNEF-2B	52.37	34.1	1-20UNEF-2A	
20	1 1/4-18UNEF-2B	55.58	37.3	1 3/16-18UNEF-2A	
22	1 3/8-18UNEF-2B	55.58	40.5	1 3/16-18UNEF-2A	
24	1 1/2-18UNEF-2B	58.72	43.7	1 7/16-18UNEF-2A	
28	1 3/4-18UNS-2B	58.72	50.0	1 7/16-18UNEF-2A	9.52
32	2 -18UNS-2B	61.93	56.4	1 3/4-18UNS-2A	11.13
36	2 1/4-16UN-2B		62.7	2 -18UNS-2A	12.70
40	2 1/4-16UN-2B	61.93	69.1	2 1/4-16UN-2A	12.70
44	2 3/4-16UN-2B	65.07	75.4	2 1/2-16UN-2A	14.27
48	3 -16UN-2B	65.07	81.8	3 -16UN-2A	15.88

DESIGNATION
命名法

N / MS 3 1 0 6 B * - ※ ※ ※

SERIES シリーズ
CONFIGURATION 形状
STRUCTURE 構造
SHELL SIZE シェルサイズ

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET)
端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)
INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

8	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE3)
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NOTE 1. 10SL SHELL SIZE USES ONLY SOCKET INSERT.
2. IN CASE OF 10SL SHELL SIZE, BARREL DOES NOT COVER INSULATOR.
3. REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.
△ 4. THE SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.
注1. シェルサイズ10SLは、ソケットインサートのみである。
2. サイズ10SLは、インシュレータをバレルがカバーしない構造である。
3. インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。
△ 4. 配列32-17のソルダーポット向きは、同一方向である。

仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JABL-50003	第1版(ORIGINAL DATE) 2.Mar.2005	尺 度(SCALE) —	シ リ ーズ(SERIES) N/MS	日 本 航 空 電 子 工 業 株 式 有 限 公 司 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角 度(ANGLES) ° ± °× ±	製 図 DR. 担 当 CHK. 査 閲 APPD. 承 認 APPD.	名 称(TITLE) N/MS3106B*-※※※ (STRAIGHT PLUG) (ストレートプラグ)	図 面 番 号(DRAWING NO.) SJ100906
JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY. COPYRIGHT(C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.			版 数 (REV.) 3	