








Rohs



貨出上蓋要子蓋




技术要求:

- 1、天线端子主要技术指标:
 - 1) 额定负荷: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 20\text{N}$
 - 拔出力: $\geq 0.1\text{N}$
- 5) 框架及螺纹头扭力: 5.0N/m
- 6) 耐压: 500V/60s
- 7) 寿命: 500次
- 8) 盐雾: 8至12H
- 9) 耐焊接热:
 - 人工焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 - 自动焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 10) 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未注明公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
- 7、螺纹头铆接完后需要加锡。

5	盖子	1	马口铁		
4	围框	1	马口铁		
3	绝缘体	1	PPA		棕色
2	信号针	1	黄铜	镀锡	
1	平头螺紋头	1	锌合金	镀镍	
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司



F天线头

浙江富港电子有限公司									
						视图 			
标记	处数		更改文件号	签字	日期	F天线头			
设计	薛春林	日期	20.06.01	标准化	日期				
校对	李攀进	日期	20.06.01	审定	日期				
工艺		日期							
审核	罗观彬	日期	20.06.01						
						共 页	第 页		IF-2414BA-5.3