







Rohs



4	围框	1	马口铁		—
3	绝缘体	1	PPA	—	棕色
2	信号针	1	H62铜	镀锡	—
1	螺纹头	1	锌合金 (压铸)	镀镍锡	铆四点
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司



R-天线插座

浙江富港电子有限公司									
标记	处数		更改文件号	签字	日期	视图 		R-天线插座	
设计	王振钊	日期	23.04.15	标准化		日期		图样标记	重量比例
校对	李攀进	日期	23.04.15	审定		日期			
工艺		日期							
审核	刘刚	日期	23.04.15					共 页	第 页
IF-2414T-6.6-2-SMT									

技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 5.0\text{KG/F}$
- 拔出: $\geq 0.1\text{KG/F}$
- 5) 耐压: 500V/60s
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:
人工焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$