




Rohs



PCB参考图 (T=1.6)



- 技术要求:
- 1、天线端子主要技术指标:
- 1) 额定负荷 50V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 30\text{N}$
 - 拔出: $\geq 3\text{N}$
 - 5) 耐压: 500V/60s
 - 6) 寿命: 1000次
 - 7) 耐焊接热:
- 人工焊: $3\pm 0.5\text{s}$ $350^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$
自动焊: $3\pm 0.5\text{s}$ $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 8) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$
 - 2、天线端子不能松动。
 - 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
 - 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
 - 5、该产品边缘不得有毛边。
 - 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

5	卡圈	1	磷铜	镀镍	50-150u"
4	输出脚	1	磷铜	镀锡	50-120u"
3	架子	1	铁皮	镀铜锡	铜底50-150u" 镀锡10-20u"
2	绝缘体	1	PPA	棕色	
1	头部	1	铁套	镀镍	50-150u"
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司



RF天线头

浙江富港电子有限公司											
RF 天线头											
视图											
设计	邱训珏	日期	23.12.26	标准化		日期		图样标记		重量	比例
校对	黄文丹	日期	23.12.26	审定		日期					
工艺		日期									
审核	刘刚	日期	23.12.26					共 页		第 页	