






| PART<br>NUMBER | DIMENSION IN MILLIMETERS |            |             |            |            |             |           |      |      |     |
|----------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|------|------|-----|
|                | ±0.5<br>A                | ±0.25<br>B | ±0.25<br>B' | ±0.13<br>C | ±0.25<br>D | ±0.25<br>D' | ±0.5<br>E | F    | G    | H   |
| DEU-9P-FOR     | 30.8                     |            | 16.9        | 24.99      |            | 8.34        | 12.6      | 19.3 | 10.7 | 1.2 |
| DEU-9S-FOR     | 30.8                     | 16.26      |             | 24.99      | 7.82       |             | 12.6      | 19.3 | 10.7 | 1.2 |
| DAU-15P-FOR    | 39.1                     |            | 25.24       | 33.32      |            | 8.34        | 12.6      | 27.5 | 10.7 | 1.2 |
| DAU-15S-FOR    | 39.1                     | 24.59      |             | 33.32      | 7.82       |             | 12.6      | 27.5 | 10.7 | 1.2 |
| DBU-25P-FOR    | 53.0                     |            | 39.01       | 47.04      |            | 8.40        | 12.6      | 41.3 | 10.7 | 1.5 |
| DBU-25S-FOR    | 53.0                     | 38.30      |             | 47.04      | 7.82       |             | 12.6      | 41.3 | 10.7 | 1.2 |
| DCU-37P-FOR    | 69.3                     |            | 55.47       | 63.50      |            | 8.40        | 12.6      | 57.7 | 10.7 | 1.5 |
| DCU-37S-FOR    | 69.3                     | 54.76      |             | 63.50      | 7.82       |             | 12.6      | 57.7 | 10.7 | 1.2 |
| DDU-50P-FOR    | 66.9                     |            | 52.86       | 61.11      |            | 11.16       | 15.4      | 55.3 | 13.9 | 1.5 |
| DDU-50S-FOR    | 66.9                     | 52.34      |             | 61.11      | 10.65      |             | 15.4      | 55.3 | 13.9 | 1.2 |

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. CONTACTS ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS. PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. INSULATOR MATERIAL OF "UL STANDARDS".  
STANDARD OF BURNING:UL-94 V-0
5. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
- △ 6. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.

- 注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
3. インサート配列SJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用する。  
燃焼性規格:UL-94 V-0
5. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
- △ 6. 図示の位置にロット番号を表示する。

| 版 数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|-------------|-------------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 2           | 13.Oct.2005 | 058374  | REVISED NOTE6          |            | Y.TAKAGI    | A.TAGO       | Y.KUBOTA     |
| 3           | 29.Jan.2018 | 023984  | CHANGE OF TITLE        |            | O.TAKAGI    | —            | T.MIYASHITA  |



### DESIGNATION

命名法

D※U-※※-FOR

MODIFICATION CODE  
特殊記号

NO CONTACTS(SEE NOTE 2)  
コンタクト無し

CONTACT TYPE  
(S: SOCKET, P: PIN)  
コンタクト区分

INSERT ARRANGEMENT  
インサート配列

CONNECTOR TYPE  
コネクタタイプ

SHELL SIZE  
シェルサイズ

SERIES  
シリーズ

### SPECIFICATION

仕様

耐電圧  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : A.C1000V(r.m.s)1min.

絶縁抵抗  
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩMIN.(AT D.C500V)

接触抵抗  
CONTACT RESISTANCE : 2.67mΩMAX.

|                                          |                    |                                   |                 |                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4                                        | REAR INSULATOR     | 1                                 | GLASS FILED Ny  |                                                                                      | NONTE4 COLOR:BLACK                                              |
| 3                                        | FRONT INSULATOR    | 1                                 | GLASS FIELD PBT |                                                                                      | NONTE4 COLOR:BLACK                                              |
| 2                                        | REAR SHELL         | 1                                 | STEEL           | HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE(TRIVALENT CHROMATE TREATMENT)ON ELECTROPLATED ZINC |                                                                 |
| 1                                        | FRONT SHELL        | 1                                 | STEEL           | HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE(TRIVALENT CHROMATE TREATMENT)ON ELECTROPLATED ZINC |                                                                 |
| 符 号<br>NO.                               | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QTY.                       | 材 料<br>MATERIAL | 仕 上<br>FINISH                                                                        | 備 考<br>REMARKS                                                  |
| 仕様書(SPECIFICATION)<br>JACS-3019-1        |                    | 第1版(ORIGINAL DATE)<br>31.Mar.2005 |                 | 尺度(SCALE)<br>2:1                                                                     | シリーズ(SERIES)<br>Dsub                                            |
| 一般公差(GENERAL TOLERANCE)                  |                    | 製図<br>DR.                         |                 | 名称(TITLE)<br>△<br>D※U-※※-FOR                                                         |                                                                 |
| 寸法(DIMENSION)                            |                    | 担当<br>CHK.                        | Y.TAKAGI        |                                                                                      |                                                                 |
|                                          |                    | 査閲<br>APPD.                       |                 |                                                                                      |                                                                 |
|                                          |                    | 承認<br>APPD.                       | Y.KUBOTA        |                                                                                      |                                                                 |
| . ±0.8<br>.X ±0.4<br>.XX ±0.13<br>.XXX ± |                    | 角度(ANGLES)<br>X° ±<br>X°X' ±      |                 | 質量(MASS)                                                                             |                                                                 |
|                                          |                    |                                   |                 |                                                                                      | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. |
|                                          |                    |                                   |                 |                                                                                      | 図面番号(DRAWING NO.)<br>SJ103082                                   |