



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-MX3.0-2ALT-05	3.00	9.60
3	HC-MX3.0-3ALT-05	6.00	12.60
4	HC-MX3.0-4ALT-05	9.00	15.60
5	HC-MX3.0-5ALT-05	12.00	18.60
6	HC-MX3.0-6ALT-05	15.00	21.60
7	HC-MX3.0-7ALT-05	18.00	24.60
8	HC-MX3.0-8ALT-05	21.00	27.60
9	HC-MX3.0-9ALT-05	24.00	30.60
10	HC-MX3.0-10ALT-05	27.00	33.60
11	HC-MX3.0-11ALT-05	30.00	36.60
12	HC-MX3.0-12ALT-05	33.00	39.60

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - * - 05

Pin	Type V=孔座 ALT=立贴 AWT=卧式	Colour R=红色 L=蓝色 W=白色 Y=黄色 P=紫色 V=绿色 O=棕色 V=绿色 BR=棕色
-----	----------------------------------	---

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡 亚光
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡 亚光
序号	图号	名称	材料	数量	附件

GENERAL TOLERANCE		制图	
DIM	TOL	DRAWING	CHECK
X.X	±0.30	审核	
X.XX	±0.20	批准	
X.XXX	±0.10	比例	
Angle	±3.0°	SCALE	
1	初版发行	投影	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	MX(3.0) 单排 立贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-NALT-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1