



Rohs



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG/F}$
 - 拔出力: $\geq 0.1\text{KG/F}$
 - 5) 耐压: DC500V/60s
 - 6) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
人工焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 - 8) 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
 - 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
 - 5、该产品边缘不得有毛边。
 - 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

4	输出脚	1	H62铜	镀铜锡	
3	架子	1	黄铜	镀铜锡	
2	绝缘体	1	PPA	棕色	
1	头部	1	黄铜	镀镍锡	
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
设计	王振钊	日期	18.12.06	标准化	签字	日期	视图 		
校对	李攀进	日期	18.12.06	审定	日期	日期			
工艺		日期							
审核	李志文	日期	18.12.06						
							F天线头		
							IF-05PM		