


DOF-0-212F(05.08)



版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Aug.2010	070575	DELETE "Y" POSITION		H.TOYOFUKU		E. Matsumoto

DESIGNATION Δ

命名法

JL04V-6A22-23SE※-R

SERIES
シリーズ名

PLUG (STRAIGHT)
プラグ(ストレート)

CLASS
嵌合時嵌合部防水構造

SHELL SIZE
シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名


SUFFIX
特殊記号

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
W: 35°

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト


特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V



Δ INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
(NOTE 5)

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN. EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-23SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9, X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
- MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)
- Δ 5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE TWO INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL AND W (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER). NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【22-23SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
- ※※※ 製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('05,'06,'07,...)
- Δ 5. コネクタの誤嵌合防止の為、2つのインサート回転角度として互いに角度が異なるノーマル、Wポジションがある。正面図は、ノーマルポジションのものである。



SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 8X#12

RATED VOLTAGE: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3

RATED CURRENT: 23A MAX. / ONE CONTACT

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 2000VAC (1 MINUTE)

INSULATION RESISTANCE: 5000M Ω MIN. (AT 500VDC)

APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 8本

定格電圧: 250VAC (汚染度: 3/過電圧範囲: III)

定格電流: 23A以下/1芯

耐電圧: 2000VAC (1分間)

絶縁抵抗: 5000M Ω 以上 (500VDCにて)

適用電線: 3.5mm以下

9	SCREW (M2.5)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
2	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: D
1	CONTACT (LINE)	7	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: A, B, C, E, F, G, H

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-5080.T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE)	20.Dec.2005	尺度 (SCALE)	1:1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	T.SUZUKI	名称 (TITLE)	JL04V
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	T.SUZUKI		
. ± 0.8	X° $\pm$	査閲 APPD.	T.OKAMURA		
.X ± 0.4	X°X' $\pm$	承認 APPD.	A.ONOGAWA		
.XX ± 0.1					
.XXX $\pm$					

SECT. A-A
(SCALE 2:1)