



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	PALTrt NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAH-2A-05	2.00	6.00
3	HC-PAH-3A-05	4.00	8.00
4	HC-PAH-4A-05	6.00	10.00
5	HC-PAH-5A-05	8.00	12.00
6	HC-PAH-6A-05	10.00	14.00
7	HC-PAH-7A-05	12.00	16.00
8	HC-PAH-8A-05	14.00	18.00
9	HC-PAH-9A-05	16.00	20.00
10	HC-PAH-10A-05	18.00	22.00
11	HC-PAH-11A-05	20.00	24.00
12	HC-PAH-12A-05	22.00	26.00
13	HC-PAH-13A-05	24.00	28.00
14	HC-PAH-14A-05	26.00	30.00
15	HC-PAH-15A-05	28.00	32.00
16	HC-PAH-16A-05	30.00	34.00

Ordering Information

HC-PAH - N*** - * - 05

Pin Type Colour
V-孔座 默认-本色
YS-插板脚 非-红色
AS-直针带柱 L-蓝色
B-黄色
Y-黄色
P-紫色
O-棕色
V-绿色
BB-棕色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PAH (2.00)单排 直针带柱	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PAH-NAS-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1