



			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座(靠近焊脚)	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5224-3-2-Q-04	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	
			Angle ±3.0°						

VOLTAGE: 125 VOLTS AC.
CURRENT RATING : 1.5AMP.
DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ, 1 MIN.
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGA OHMS MIN. INITIAL
AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE.
CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX.
INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER
DURABILITY TEST.