










电路图



项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	50mA MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	中间：260±70gf
			四周：160±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	100,000 cycles
	操作行程	Operation Stroke:	中间：0.15±0.1mm
四边：6°±2°			

	上盖	1	不锈钢	镀银	银白色						
5	按柄	1	PA6T	/	黑色						
4	按钮	1	PA6T	镀银	黑色						
3	防尘膜	1	铁氟龙	/	/						
2	簧片	2	不锈钢	镀银	银白色						
1	底座	1	LCP和磷铜	镀银	黑色和银白色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: ANGLES:

TITLE

Five way switch series

X	:±0.30	X	:±2°
X.X	:±0.20	X.X	:±1°
X.XX	:±0.10		

DWN

xiong	PART NO. SKLYABE013
-------	---------------------

CHKD

lee	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
-----	------------	----------	---

APVD

icc	SCALE: 1:1	SNP: 1111	
waga	SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	REV: A4

CUSTOMER COPY