

JT-Q3T
JT-Q3T



JT-Q3T 系列家用可燃气体探测器是依据国标《GB15322.2-2019可燃气体探测器 第二部分：家用可燃气体探测器》进行设计制造的。JT-Q3T家用可燃气体探测器的 测量范围为0~20%LEL，以下简称为探测器。该探测器，采用了进口高品质气体传感器，结合先进电子技术及精良工艺而制成。

- 采用进口传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好，抗干扰能力强；
- 性能高、低功耗、操作简单、维护方便等优点；
- 浓度和故障报警指示采用不同颜色的高亮聚光LED指示；
- 具有报警消音功能；
- 具有LED寿命指示；



www.hikvision.com

· 规格参数

型号		JT-Q3T
探测器	测量范围	0~20%LEL
接口	输出信号	1路电磁阀输出接口
	适合气体类型	甲烷
	传感器类型	平面半导体 (进口)
	声压等级	70 dB ~ 115 dB@1 m (A计权)
	报警方式	声、光报警
	工作电压	AC 220V
	报警设定值	8%LEL
一般规范	工作电流	≤150 mA
	通讯方式	无 (本地报警)
	使用环境	温度 : -10 °C ~ 55 °C 湿度 : ≤93%
	执行标准	GB 15322.2-2019
	防护等级	IP30
	外形尺寸	L 150 mm × W 78 mm × H 34 mm

· 订货型号

家用可燃气体探测器-JT-Q3T(经销)

· 外形尺寸

