

DS-E15a  
500万USB摄像头



- 5 MP (宽动态) CMOS
- 图像清晰、细腻, 最高分辨率为2944 × 1656
- 采用低畸变镜头
- 支持疾速聚焦, 微距清晰
- 内置麦克风, 支持降噪算法, 拾音清晰
- 支持Type-A接口, 标准USB2.0协议, 免驱设计, 即插即用

## · 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/3" 5 MP CMOS
最高分辨率	2944 × 1656
USB输出	MJPG: 2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 @30/25 fps YUY2: 1920 × 1080, 1280 × 960 @5 fps 1280 × 720 @10 fps 640 × 480, 640 × 360 @30 fps NV12: 1920 × 1080, 1280 × 960 @5 fps 1280 × 720 @15 fps 640 × 480, 640 × 360 @30 fps
快门	P制: 1/25 s~1/50,000 s N制: 1/30 s~1/50,000 s
镜头	定焦: 3.6 mm
视场角	水平: 80°, 垂直: 50°, 对角: 88°
可聚清物距	0.1 m~∞
两轴调节角度	水平: 0°~360°; 垂直: -15°~15°
麦克风	
麦克风类型	驻极体
指向性	360°全向
拾音距离	半径5 m
阵列数量	单mic
频响范围	100 Hz~10 kHz
灵敏度	-32 dBV/Pa
信噪比	70 dB(A)
采样率	16 kHz
功能	
图像功能	支持图像设置, 包括支持图像模式、曝光、白平衡、对比度、饱和度等参数的调整
LED指示灯	设备工作: 指示灯白灯常亮 设备关机: 指示灯熄灭
数字变倍	1.2×
聚焦模式	自动/手动模式
兼容性	
操作系统	Windows 7/8/10/11 (高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本) Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 银河麒麟V10 SP1及以上版本 (由于桌面系统版本存在差异, 建议以实测为准) 统信20及以上版本 (由于桌面系统版本存在差异, 建议以实测为准)
一般规范	
电源	DC 5V±5% (USB接口), 1.6 W MAX
工作温度和湿度	工作温度-10 °C~45 °C, 湿度小于90% ((无凝结))
产品尺寸	80.16 mm × 48.6 mm × 42.18 mm

裸机重量	≈95 g
装箱清单	摄像机 × 1 用户手册 × 1

## · 订货型号

DS-E15a(磨砂黑)

DS-E15a(磨砂)

## · 外形尺寸

