

| 行程 (TRAVEL) |        |  |
|-------------|--------|--|
| 250gf       | 0.25mm |  |
| 180gf       |        |  |
| 100gf       | 0.20mm |  |




备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;

3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;
5. 2. 寿命: 覆银铜弹片 50,000 CYCLES Min.; 不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;



线路板图  
PCB Diagram

| 序号 | 产品名称 | 材料规格    | 表面处理/颜色 | 数量 | 电 气 性 能 |            | 未注尺寸公差 (mm) |       | 设 计 |     | 产品名称: 轻触开关 TS-6613S |
|----|------|---------|---------|----|---------|------------|-------------|-------|-----|-----|---------------------|
|    |      |         |         |    | 额定规格    | DC12V/50mA | .X          | ±0.25 | 图面  | A4  |                     |
| 1  | 按钮   | PPA     |         | 1  | 接触电阻    | ≤100mΩ     | .XX         | ±0.15 | 单位  | MM  | 审 核 郑程磊             |
| 2  | 盖板   | 铁/铜     | 镀铜锡     | 1  | 绝缘电阻    | ≥100MΩ     | .XXX        | ±0.05 | 比例  | 1:1 | 标准化 胡文阳             |
| 3  | 弹片   | 覆银铜/不锈钢 | 镀银/无    | 1  | 耐压      | AC250V/min | 角度          | ±1.5° | 页码  | 1/1 | 批 准 张旭敏             |
| 4  | 底座   | PPA     | 黑色      | 1  |         |            |             |       | 版次  | A/0 |                     |
| 5  | 嵌件   | 高精铜     | 镀铜锡     | 1  |         |            |             |       |     |     | 东莞市康深电子科技有限公司       |

| A    | (直径) | H | (高度) |
|------|------|---|------|
| 4.3  |      |   |      |
| 4.5  |      |   |      |
| 4.7  |      |   |      |
| 4.8  |      |   |      |
| 5.0  |      |   |      |
| 5.5  |      |   |      |
| 6.0  |      |   |      |
| 6.5  |      |   |      |
| 7.0  |      |   |      |
| 7.5  |      |   |      |
| 8.0  |      |   |      |
| 8.5  |      |   |      |
| 9.0  |      |   |      |
| 9.5  |      |   |      |
| 10.0 |      |   |      |
| 10.5 |      |   |      |
| 11.0 |      |   |      |
| 11.5 |      |   |      |
| 12.0 |      |   |      |
| 12.5 |      |   |      |
| 13.0 |      |   |      |
| 13.5 |      |   |      |
| 14.0 |      |   |      |
| 14.5 |      |   |      |
| 15.0 |      |   |      |
| 15.5 |      |   |      |
| 16.0 |      |   |      |
| 16.5 |      |   |      |
| 17.0 |      |   |      |
| 17.5 |      |   |      |
| 18.0 |      |   |      |
| 18.5 |      |   |      |
| 19.0 |      |   |      |
| 19.5 |      |   |      |
| 20.0 |      |   |      |
| 21.0 |      |   |      |
| 22.0 |      |   |      |
| 23.0 |      |   |      |
| 24.0 |      |   |      |
| 25.0 |      |   |      |
| 26.0 |      |   |      |
| 27.0 |      |   |      |
| 28.0 |      |   |      |