



RoHS



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG/F}$
拔出力: $\geq 0.1\text{KG/F}$
- 5) 耐压: 500V/60s
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:
人工焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

2、天线端子不能松动。






3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。

4、该产品表面不得有划伤等缺陷。

5、该产品边缘不得有毛边。

6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15\text{MM}$

7、R是右(right),L是左(left)



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

4	螺纹头输出脚	1	黄铜	镀锡	T=0.3
3	围框	1	铁皮	-	T=0.4
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	19.5长螺纹头	1	锌合金(压铸)	镀镍	2.0台阶
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

标	记	处	数	更改文件号	签	字	日期	视图	F天线头		
设计	向宇宙	日期	24.06.07	标准化		日期		图样标记	重量	比例	
校对	李攀进	日期	23.06.07	审定		日期					
工艺		日期									
审核	刘刚	日期	23.06.07					共页	第页		