



| LOC<br>J | DIST<br>— | REVISIONS<br>変更 |     |                           |           |     |      |
|----------|-----------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|          |           | P               | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|          |           |                 | E2  | REVISED PER ECR—20—009164 | 11AUG2020 | MK  | DH   |

表1 TABLE 1



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| トレードマーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING LOCATION |
| AMP                   | シンガポール<br>SINGAPORE            |
| TE                    | 中国<br>CHINA                    |

-1, -2; AS SHOWN




この寸法は嵌合力によって管理する。  
BE CONTROLLED BY MATING FORCE AND 0.71 MAX

VIEW A-A  
矢視



C-C



B-B

1 嵌合するファストンタブの詳細については#CP63-048Jの  
図面を参照の事

2 LP型番の時のカット位置を示す

3 ストレス除去処理

処理法により外観が変わります。

不活性ガス加熱方式・・・無光沢

大気加熱方式・・・・・・・・・・光沢

4 表1参照

|                      |                 |                                    |                            |           |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 108-5178             | TIN PLT<br>錫めっき | 170187-2                           | BRASS 0.4 THK<br>黄銅 板厚 0.4 | 170183-2  |
| 108-5006             | —H— 3           | 170187-1                           | BRASS 0.4 THK<br>黄銅 板厚 0.4 | 170183-1  |
| PRODUCT SPEC<br>製品規格 | FINISH<br>仕上    | L.P.NO.<br>LP型番(ワイヤバレルが<br>プリフォーム) | MATERIAL<br>材質             | P/N<br>型番 |

|                       |                                          |                        |                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| WIRE RANGE<br>抱合電線断面積 | AWG #22-#18<br>0.30~0.89 mm <sup>2</sup> | INSULATION DIA<br>被覆外径 | (.090-.130IN)<br>2.29~3.3 mm $\varnothing$ |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|

1 MATING TAB THK IS 0.84-0.76  
2 INDICATE CUT DIMENSION FOR LOOSE PIECE PART  
3 STRESS RELIEVING  
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF  
STRESS RELIEVING PROCESS

INERT GAS FURNACE-----MATTE

ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE---BRIGHT

4 SEE TABLE 1

|                                                                 |  |                                          |                                                                                                       |                    |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                          |  | DWN<br>M.SUZUKI<br>04JUN1998             |  TE Connectivity |                    |                 |           |
| DIMENSIONS:<br>単位: 耗<br>mm                                      |  | CHK<br>M.SHINDO<br>04JUN1998             |                                                                                                       |                    |                 |           |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差               |  | APVD<br>S.KUBOUCHI<br>04JUN1998          | NAME<br>名称<br>250 SERIES FASTON RECEPTACLE<br>250 シリーズ ファストン リセプタクル                                   |                    |                 |           |
| 0-PLC ±<br>1-PLC ±<br>2-PLC ±<br>3-PLC ±<br>4-PLC ±<br>ANGLES ± |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>表参照<br>SEE TABLE |                                                                                                       |                    |                 |           |
| MATERIAL<br>材料<br>表参照<br>SEE TABLE                              |  | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格<br>114-5084   | SIZE<br>CAGE CODE<br>DRAWING NO<br>番号<br>A300779C-170183                                              |                    |                 |           |
| FINISH<br>仕上<br>表参照<br>SEE TABLE                                |  | WEIGHT                                   |                                                                                                       |                    |                 |           |
| CUSTOMER DRAWING                                                |  |                                          |                                                                                                       | SCALE<br>尺度<br>4:1 | SHEET<br>1 OF 1 | REV<br>E2 |