




Rohs



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷 25V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG/F}$
- 拔出力: $\geq 0.1\text{KG/F}$
- 5) 耐压: 500V/60s
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:
人工焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 8) 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$




PCB参考图

4	输出脚	1	黄铜	镀铜锡	T=0.3mm
3	架子	1	铁	镀铜锡	T=0.4mm
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	螺纹头	1	锌合金 (车床)	镀铜锡	台阶1.7
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
发放部门									
行政部									
业务部									
采购部									
工程部									
品保部									
生产部									

F天线头									
图									
图样标记		重量	比例						
设计	王振钊	日期							
校对	李攀进	日期							
工艺		日期							
审核	罗观彬	日期	18.03.26						

1.0±0.1		0.4±0.05	
4.0±0.15			