






Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
	GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

6	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	NICKLE: 0.5 μ m MIN.
5	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	NICKLE: 0.5 μ m MIN.
4	BRACKET	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	NICKLE: 0.5 μ m MIN.
3	INSULATOR	1	HEAT RESISRING PLASTIC	—	COLOR:BLACK
2	CONTACT B	12	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL SOLDER TAILS: GOLD FLASH OVER NICKEL	CONTACT AREA : NICKEL:1.5 μ m MIN. GOLD:0.1 μ m MIN. SOLDER TAILS : NICKEL:1.5 μ m MIN. GOLD FLASH:0.03 μ m MIN.
1	CONTACT A	12	COPPER ALLOY		

符号 No.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30353			第1版 (ORIGINAL DATE) 26/MAR/2018	尺度 (SCALE) 5 : 1	シリーズ (SERIES) DX07
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			製図 DR.	名称 (TITLE) DX07BN24JA2	日本航空電子工業株式会社
寸法 (DIMENSION)			担当 CHK.	質量 (MASS)	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
角度 (ANGLES)			査閲 APPD.		
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ×××			承認 APPD.		
単位 (UNIT) : mm					
			T. MASUMOTO		図面番号 (DRAWING NO.) SJ119577