


Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung:



Materials/

Werkstoffe:

Cu alloy, Au over Ni



Contact/

Kontakt:

Retaining ring/


Cu alloy, Ni

Haltering:



b

Part no. / Art.-Nr.:	Plating Pos. 1/ Veredelung Pos. 1:	Plating Pos. 2/ Veredelung Pos. 2:	Plating Pos. 3/ Veredelung Pos. 3:
131A10019X	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt
131C10019X	min. 30 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt
131J10019X	min. 50 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt



dim. in mm

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

ISO 2768-m

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	04.06.2002	Schmidt
appd./ gepr.	04.06.2002	Mickenbecker

High power contact male
Solder cup 10 A for AWG 16-20

Hochstromkontakt Stift
Lötkelch 10 A für AWG 16-20

Index: b Ä6392 25.10.16 L.U.

scale/Maßstab:

5:1

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

13K1A593

DIN-
A4

1 / 1