



Rohs



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

1) 额定负荷 24V/0.5A

2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

4) 插入力: $\leq 30\text{N}$

拔出力： $\geq 1N$

5) 耐压: 500V/60s

6) 寿命: 1000次

7) 耐焊接热:

人工焊: 3 ± 0.5 $350^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

自动焊: $3 \pm 0.5s$ $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

8) 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$


2、天线端子不能松动。

3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。

4、该产品表面不得有划伤等缺陷。



5、该产品边缘不得有毛边。

6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$



5	配重块	1	铁皮	镀镍	
4	输出脚	1	黄铜	镀镍	T=0.3
3	架子	1	马口铁	-	T=0.6
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	头部	1	C304铜合金	镀镍	柳四柱
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

浙江富港电子有限公司									
发放部门									
行政部									
业务部									
采购部									
工程部									
品保部									
生产部									
									
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	视 图 			
设 计	戴龙平	日 期	22.12.15	标 准 化		日 期		图 样 标 记	重 量 比 例
校 对	李攀进	日 期	22.12.15	审 定		日 期			
工 艺		日 期							
审 核	欧 丰	日 期	22.12.15					共 页	第 页
IF-1412BT-4.6									
F天线头									