




SJ105446
(DRAWING NO.)



DESIGNATION

命名法

JL04V-6A22-23PE-EB-R

SERIES

シリーズ名

PLUG (STRAIGHT)

プラグ(ストレート)

CLASS

嵌合時嵌合部防水構造

SHELL SIZE

シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT

インサート名

SUFFIX

特殊記号

WITH END BELL


エンドベル付

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT

保護回路接続記号有

PIN CONTACT

ピンコンタクト



- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-23PE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【22-23PE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('05,'06,'07,...)

MANUFACTURER MONTH(1~9,X,Y,Z)
(JAN.~SEP.,OCT.,NOV.,DEC.)
MANUFACTURER YEAR('05,'06,'07,...)

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
10	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
8	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
5	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
1	CONTACT(LINE)	7	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No.:A,B,C,E, F,G,H
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 8×#12
RATED VOLTAGE : 250VAC
RATED CURRENT : 23A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
(NOT MATED CONDITION)
APPLICABLE WIRE : 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 8本
定格電圧: 250VAC
定格電流: 23A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線: 3.5mm以下

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV