





RoHS



C版

铆压方式



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 30\text{N}$
拔出力: $\geq 3\text{N}$
- 5) 扭力: $\geq 20\text{KGf/cm}$
- 6) 耐压: AC500V
- 7) 寿命: 500次
- 8) 耐焊接热:
人工焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
波峰焊: $3 \pm 0.5\text{s}$ $265^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
- 9) 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{mm}$

4	输出脚	1	黄铜	镀铜锡	T=0.3mm
3	架子	1	马口铁	-	T=0.4mm
2	绝缘体	1	PBT	-	白色
1	螺纹头(车床)	1	锌合金卯四点	镀铜锡	台阶3.0
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

浙江富港电子有限公司									
视 图						F天线头			
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重量	比例	IF-08B-7.2-3.0	
设 计	王振钊	日期	23.04.19	标准化	日期				
校 对	李攀进	日期	23.04.19	审 定	日期				
工 艺		日期							
审 核	刘 刚	日期	23.04.19			共 页	第 页		