



技术要求 Specification:

- 1、材质 Material: 黄铜 brass, 厚度 Thickness: 2.0mm;
 - 2、表面处理 Surface treatment: 电镀镍 Electroplated nickel;
 - 3、未注公差 Undeclared tolerance: $\pm 0.1\text{mm}$;
 - 4、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements, 盐雾时间48H , with a salt spray time of 48 hours;
 - 5、包装方式 Packaging method: 载带包装 Carrier packaging.
 - 6、焊锡要求 Solder requirements: $260^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:
 线性 Linear:
 0.5~3 ± 0.1
 >3~6 ± 0.15
 >6~30 ± 0.2
 >30~120 ± 0.3
 >120~400 ± 0.5
 >400~1000 ± 0.8
 角度 angle: ± 5°

标记	更改前	更改后	日期		材料		品名	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.,Ltd.			
①					料厚		SMT铜片	Part No.: STHW4-DU-HN070420			
②					比例	1:1					
③					单 位	mm	制 图	石玉林	2024-6-5	图 幅 A4	
④					视 角		校 对				
							审 核				