



深圳市凯越翔电子有限公司

贴片晶振规格书

产品名称:	贴片晶振
产品型号:	2520/26.000MHZ
产品参数:	2.8V/±0.5ppm
产品编码:	1.2C.26000.3754
尺寸图:	P.3
凯越翔技术部:	董宗全
客 户 确 认 栏	
认 证 印 章 年 月 日	负 责 人 印 章 年 月 日





本规格章程连同本页共 4 页

一、技术规范 (Specifications)

标称频率 Normal Freq.	26.000MHz		工作电压 Vs	2.8 V±5%	
频率特性 Frequency Specialty	准确度 Frequency Tolerance	≤±0.5 PPM	波形特性 Waveform Specialty	输出波形 Wave form	方波 square wave
	频率温度稳定度 Frequency-Temp Stability	≤±0.1PPm		输出幅度 Output voltage	≥0.1Vp-p ≤1.0 Vp-p
	频率负载稳定度 Frequency-Load Stability	≤±0.1PPm		上升时间 Rise time	≤8nS
	电源电压稳定度 Frequency-Vs Stability	≤±0.1PPm		下降时间 Fall time	≤8nS
	老化 aging	老化/日 aging/day 老化/年 aging/year			占控比 Duty
谐波抑制 Harmonic			相位噪声 SSB Noise	输出阻抗 Output Impedance	
杂波抑制 Spurious					
封装形式 Package	SMD 2520		牵引范围 Pulling Rang		
温度范围 Temperature Range	操作温度范围 Operating Temperature	-40℃~+85℃	电流 Current	≤1.5mA	
	储存温度范围 Storage Temperature	-40℃~+85℃	其它 Else		

二. Product Dimensions


Units: mm




Pin Connection

Name	Connection
Pin 1	GND or NC
Pin 2	GND
Pin 3	Fout
Pin 4	Vcc

Measurement Circuit



三、可靠性测试方法 (Reliability testing method)

项目 (Items)	内容 (Contents)	要求 Requirements
振动 Vibrating	振动频率: 从 10HZ 到 55HZ,再回到 10HZ, 1 倍频程/min, 幅度为 1.5mm, 3 个相互垂直的方向各 2 小时 Frequency range: 10HZ to 55HZ and return to 10HZ, shall be transverse in 1min. Amplitude (total excursion): 1.5 mm. This motion shall be applied for a period of 2 h each of 3 mutually perpendicular axes	<±1ppm
跌落 Drop	从 750 毫米高处跌落到 30 毫米厚的硬质木板上, 重复 3 次 From 750mm height to 30mm hard wooden floor, 3 times.	<±0.5ppm
恒定湿热 Damp heat, constant	在温度: 40℃±2℃、湿度: 90% to 95%条件下存放 7 天, 常温常压下放置 1 小时后测试 Stored at 40℃±2℃ with relative humidity of 90% to 95% for 7d, then stored at normal condition for 1 h.	<±1ppm
低温存储 Coldness	在-55℃±3℃下存放 2 小时, 常温常压下放置 1 小时后测试 Stored at -55±3℃ for 2h , then stored at normal condition for 1 h.	<±1ppm
高温存储 heat	在 105℃±3℃下存放 16 小时, 常温常压下放置 1 小时后测试 Stored at 105±3℃ for 16h , then stored at normal condition for 1 h.	<±1ppm
老化 Aging	在 85±2℃下放置 30 天, 常温常压下放置 1 小时后测试 Stored at 85±2℃ for 30 days , then stored at normal condition for 1 h.	<±1ppm
热冲击 Thermal shock	-40℃±3℃(0.5h), 85℃±3℃(0.5h), 转换时间小于 1min, 循环 5 次, 常温常压下放置 1 小时后测试 -40℃±3℃(0.5h), 85℃±3℃(0.5h), and changing time less than 1 min, then stored at normal condition for 1 h. 	<±1pm
耐焊接热 Resistance to soldering heat	铬铁温度 350℃±10℃, 5S MAX The temperature of soldering iron : 350℃±10℃, 5S MAX	<±1pm

拟制	成望生	审核	董宗全	批准	谢为亮
----	-----	----	-----	----	-----