







PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND



3.1 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



品 名 TITLE	TYPE-C母座
料 号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-LT0360

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	PART NO.		
.000 ±0.10	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.00 ±0.20	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.0 ±0.30	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	
角度 ±1°					

