




20. 3X16. 5X20. 5



R 50535285



CQC22002330306



E 361440

922

产品特性

- ◆ 体积小，重量轻，线圈功耗低
- ◆ 介质耐压高
- ◆ 可直接焊接在印刷线路板中
- ◆ 用于家用电器、自动化系统、电子设备、仪表、TV-5遥控接收器、监控仪器、音响设备等高浪涌电流的场合

订货信息

922 — 12VDC — SL — C			
1	2	3	4
1 型号	2 线圈额定电压(V):DC:3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 48		
3 封装形式:SL 塑封型 无:防尘式	4 触点形式:A:1A; B:1B; C:1C		

触点数据

触点形式		1C
触点材料		银合金
介质耐压	线圈与触点间	2000VAC/1min
	触点与触点间	1000VAC/1min
触点负载		阻性：15A/125VAC 15A/250VAC 15A/277VAC
最大切换功率		420W 3750VA
最大切换电压		24VDC 277VAC
接触电阻		≤100mΩ IEC 61810-7中第4.12条
寿命	电气 ¹	10 ⁵ IEC 61810-7中第4.30条
	机械	10 ⁷ IEC 61810-7中第4.31条

1. 电气寿命测试条件为常温下纯阻性负载，1S on，9S off。

线圈参数

23℃

规格序号	线圈电压VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的 75%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的 10%)	线圈 功耗 W	动作 时间 ms	释放 时间 ms
	额定	最大						
012-360	12	15.6	400	9.00	1.20	0.36	≤15	≤5
024-360	24	31.2	1600	18.00	2.40			

注意:1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。

2. 吸合、释放电压仅供检测用, 不是设计的使用指标。

技术特性



绝缘电阻	最小100M Ω (500VDC)	IEC 60255-5中第7条
耐冲击	100m/s ² 11ms	IEC 68-2-27 试验Ea
抗振性	10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm	IEC 68-2-6 试验Fc
引出端强度	10N	IEC 68-2-21 试验Ua1
可焊性	250℃ $\pm$ 3℃ 3s $\pm$ 0.5s	IEC 68-2-20 试验Ta 方法1
环境温度	-40℃~85℃	
相对湿度	85%(40℃)	IEC 68-2-3 试验Ca
质(重)量	13.0g (针对A型12V)	

安规认证

安规名称	CQC	UL	TUV
负荷	10A/250VAC 15A/250VAC	15A/125VAC 15A/277VAC	10A/250VAC 15A/250VAC


外形尺寸

mm/英寸



注:1) 尺寸以毫米为单位。
2) 给出的等量英寸值仅供参考。

参考数据



说明:本规格书仅供客户使用时参考,特殊要求时请与本司联系;若有更改,恕不另行通知。(2/2)