

TDSEMIC


拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | WWW.TDSEMIC.COM




電源管理




顯示驅動




二三極管




LDO穩壓器




觸摸芯片




MOS管




運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

TD3085

產品規格說明書

»产品概述

TD308X系列是一款应用于RS485和RS422 通信系统的收发器芯片，传输和接收数据的传输速率可达1Mbps 。TD308X系列是半双工通信的RS485接口芯片，有驱动使能（DE）和接收使能/RE控制引脚。

TD308X系列的接收器设计为1/4单位负载输入阻抗，总线上可以挂接128个负载。


»产品特点

- 三态输出
- 半双工通信
- A、B 端短路保护
- SOP8封装

»产品应用

- 低功耗 RS485&RS422 接收器
- 电表、水表、燃气表
- 电平转换
- 门禁、安防系统
- 防电磁干扰(EMI)的收发器
- 工控局域网

»产品封装



»订购信息 ☒

型号	封装	最小包装	温度范围
TD308X系列	SOP8	2500/盘	0°C---85°C

»引脚功能描述

引脚	引脚定义	功能描述
1	RO	接收器输出: 当 /RE 为低电平时, 若(A - B) $\geq$ 200mV, 则RO输出为高电平; 若(A - B) $\leq$ -200mV, 则RO输出为低电平。
2	/RE	接收器使能控制: /RE为低电平时接收器功能有效; /RE为高电平时接收器功能禁止。
3	DE	发送器使能控制: DE 为高电平时发送器功能有效; DE为低电平时发送器功能禁止
4	DI	发送器输入: 当 DE为高电平, DI 输入为低电平时, A 输出低电平, B输出高电平; 相反DI 输入为高电平时, A 输出高电平, B输出地电平
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和发送器反向输出
7	B	接收器反相输入和发送器反向输出
8	VCC	电源引脚: 一般接3.3V~5V电源

»绝对值参数

名称	信号参数	范围	单位
电源电压	V _{CC}	-0.3 to 8.0	V
控制输入信号电压	/RE, DE	-0.3 to (V _{CC} + 0.3)	V
接收器输入信号电压	A, B	$\pm$ 13	V
接收器输出电压	RO	-0.3 to (V _{CC} + 0.3)	V
发送器输出电压	A, B	$\pm$ 13	V
发送器输入电压	DI	-0.3 to (V _{CC} + 0.3)	V
工作温度	T _{OP}	0 to +85	°C
储存温度	T _{STO}	-65 to +150	°C

»推荐工作条件

名称	信号参数	最小	典型	最大	单位
电源电压	V _{CC}	3		5.5	V
控制输入信号高电压	/RE, DE, DI	2			V
控制输入信号低电压	/RE, DE, DI			0.8	V
接收器输入信号电压	A, B			$\pm$ 12	V
工作温度			0 to +85		°C

»直流特性

(注释：若无另外说明，VCC=5V, TA=25°C)

参数	名称	测试条件		最小	典型	最大	单位
发送器							
差分信号输出	V _{OD1}	无负载				5	V
差分信号输出	V _{OD2}	Fig.1, R _L = 27Ω		1.5			V
差分信号输出变化幅度	ΔV _{OD}	Fig.1, R _L = 27Ω				0.2	V
共模输出电压	V _{OC}	Fig.1, R _L = 27Ω				3	V
共模电压输出变化幅度	ΔV _{OC}	Fig.1, R _L = 27Ω				0.2	V
输入信号高电平	V _{IH}	DE, DI, REB		2.0			V
输入信号低电平	V _{IL}	DE, DI, REB				0.8	V
控制引脚输入电流	I _{IN1}	DE, DI, REB				±2	μA
A/B引脚输入电流	I _{IN2}	DE=0, V _{cc} =0V or 5.25V	V _{IN} =12V			1.0	mA
			V _{IN} =-7V			-0.8	
输出短路电流	I _{OSD}	-7V ≤ V _{OUT} ≤ 12V		-250		250	mA
接收器							
接收器差分信号阈值电压	V _{TH}			-200		200	mV
接收器输入迟滞	ΔV _{TH}				30		mV
接收器输出高电平	V _{OH}	I _o = -4mA, V _{ID} = 200mV		V _{cc} -1.5			V
接收器输出低电平	V _{OL}	I _o = 4mA, V _{ID} = -200mV				0.4	V
接收器三态输出电流	I _{OZR}	0.4V ≤ V _{CM} ≤ 2.4V				±1	μA
接收器输入阻抗	R _{IN}	-7V ≤ V _{CM} ≤ +12V		32			kΩ
接收器短路电流	I _{OSR}	Fig. 6, 0V ≤ V _{RO} ≤ V _{cc}		±7		±95	m A
供电电流							
供电电流	I _{cc}	无负载, /RE=GND, DI= V _{cc} or GND.	DE= V _{cc}		155	900	μA
			DE= GND		160	600	μA







注释：1、进入器件的电流为正，流出器件的电流为负







»交流电气特性

(若无另外说明VCC=5V, TA=25°C)

参数	名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器输入到输出 $t_{DPLH}-t_{DH}$	t_{DSKEW}	图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF$			100	ns
驱动器上升或下降时间	t_{DF}, t_{DR}	图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF$	200	530	750	ns
传输 速率	f_{Data}				2.5	Mbps
驱动器使能到输出低	t_{DZL}	图6和8, $C_{DL}=100pF$, S1 关 闭			2500	ns
驱动器使能到输出高	t_{DZH}	图6和8, $C_{DL}=100pF$, S2 关 闭			2500	ns
从低到驱动器无效	t_{DLZ}	图6和8, $C_{DL}=15pF$, S1 关 闭			100	ns
从高到驱动器无效	t_{DHZ}	图6和8, $C_{DL}=15pF$, S2 关 闭			100	ns
接收器输入到输出	t_{RPLH}, t_{RPHL}	图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$; $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降 时间		120	200	ns
$t_{RPLH}-t_{RPH}$	t_{RSKD}	图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$; $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降 时间		5	30	ns
接收器使能到输出低	t_{RZL}	图4和10, $C_{RL}=15pF$, S1 关 闭		20	50	ns
接收器使能到输出高	t_{RZH}	图4和10, $C_{RL}=15pF$, S2 关 闭		20	50	ns
接收器从低到无效时间	t_{RLZ}	图4和10, $C_{RL}=15pF$, S1 关 闭		20	50	ns
接收器从高到无效时间	t_{RHZ}	图4和10, $C_{RL}=15pF$, S2 关 闭		20	50	ns

» 典型工作特性





»功能表

TRANSMITTING				
INPUTS			OUTPUTS	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	0	0	1
X	1	1	1	0
X	0	X	高阻	高阻

RECEIVING			
INPUTS			OUTPUTS
/RE	DE	A - B	RO
0	0	$\geq 0.2V$	1
0	0	$\leq -0.2V$	0
0	0	Open/Shorted	不确定状态
1	0	X	高阻

X=任意状态




图 1: TD308X系列 典型半双工应用电路

1.简述

用于 RS485/RS422 通信的 TD308X系列高速收发器包含一个驱动器和接收器。TD308X系列具有低摆率驱动器，能够减小 EMI 和由于不恰电缆端接所引起的反射，实现高达 1 Mbps 的数据传输。

2.接收器输入滤波

TD308X系列的接收器除具有输入滞后外，还包括输入滤波功能。此滤波功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。

3.失效保护的应用

TD308X系列内部没有失效保护电路，需要注意的是当A/B端的差分信号介于0.2V和-0.2V之间时（ $-200\text{mV} \leq A-B \leq 200\text{mV}$ ），接收器的输出状态不确定。在接收器输入开路时（RS485总线空闲时），需要在A口加上拉电阻来确保接收器R0为高电平。

4.总线上挂接 128 个收发器

TD308X系列收发器的接收端具有 1/8 单位负载输入阻抗 ($128\text{K}\Omega$)，允许 128 个收发器并行挂接在同一通信总线上。

5.降低 EMI 和反射

TD308X系列的低摆率驱动器可以减小 EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射，图

11显示了高频谐波元件在幅度上要低于一般情况，驱动器上升沿的时间与终端的长度有关，下面的方程式表示其关系： $\text{Length} = t_{\text{RISE}} / (10 \times 1.5\text{ns/ft})$ t_{RISE} 是驱动器上升沿的时间。




图 2:驱动器 DC 测试负载




图 3:接收器使能/无效定时测试负载




图 4:驱动器定时测试负载




图 5:驱动器使能/无效定时测试负载




图 6:驱动器传播延时




图 7:驱动器使能和无效时间




图 8:接收器传播延时




图 9:接收器使能和无效时间




图 10:接收器传播延时测试电路




图 11:传输 20kHz 信号时 TD308X 系列驱动器输出波形和 FFT 图




图 12: 在 50kHz 时驱动 4000 英尺的电缆

TD308X 系列 系统差分电压线性转发器

6. 驱动器输出保护

通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一，输出级折返式限流，在整个共模电压范围(参考典型工作特性) 内提供快速短路保护。第二，热关断电路，当管芯温度超过典型值时，强制驱动器输出进入高阻状态。

7.典型应用

收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 13 显示了典型的网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器，如图 12。为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。




图13:典型半双工RS-485网络