






电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $160 \pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



PCB线路板安装图(±0.1)



Part NO.	A	H 高度
TC-6610-4.3-160G	3.5	4.3
TC-6610-5-160G	3.4	5.0
TC-6610-5.5-160G	3.4	5.5
TC-6610-6-160G	3.3	6.0
TC-6610-6.5-160G	3.3	6.5
TC-6610-7-160G	3.2	7.0
TC-6610-7.3-160G	3.2	7.3
TC-6610-8-160G	3.2	8.0
TC-6610-9-160G	3.0	9.0
TC-6610-9.5-160G	3.0	9.5
TC-6610-10-160G	3.0	10.0
TC-6610-13-160G	3.0	13.0
TC-6610-17-160G	3.0	17.0

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL					
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品名称 TITLE	轻触开关 (插件 6x6mm)	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°			产品料号 PART NO.	TC-6610-NH-160G	单 位 UNITS	mm
						材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1