


执行标准 Executive Standards

SJ/T10709-2016, Q/MZ67-2017

编号 Nn	项 目Item	规 格Specification
1	型 号 Type	FT-20T-4. 2B1-C25
2	谐 振 频 率(kHz) Resonant frequency (kHz)	4.2 ±0.5
3	等 效 电 阻($\leq \Omega$) Equivalent Resistance(Ω)	400
4	自 由 电 容(nF) Free Capacitance(nF)	25±30%, 3.0±30%(at 120Hz)
5	金属片直径D1(mm) Metal Plate Dia. DI (mm)	20 ⁰ _{-0.1}
6	压电片直径D2(mm) Piezoelectric Plate Dia. D2(mm)	15 ±0.30
7	金属片厚度T1(mm) Metal plate Thickness, T1 (mm)	0.15 ±0.02
8	总 厚 度T(mm) General Thickness T (mm)	0.27±0.04
9	偏 心 距(mm) Coaxial degree (mm)	≤ 0.40
10	金 属 片 材 质 Metal Material	H65Y
外形尺寸(mm) External Dimension Drawing (mm)		用户确认意见
		备注：F3 签字（盖章）： 年 月 日