

KMXP1000

✓ 有效

MEAS | MEAS KMXP 系列

TE 内部编号 G-MRCO-051


TE 内部产品描述 1MM PITCH AMR POSITION SENSOR KMXP

适用于严苛环境的高分辨率 AMR 传感器

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 位置传感器 > 磁传感器 > 适用于严苛环境的高分辨率 AMR 传感器



位移传感器产品类型: 磁性线性位移传感器

传感器封装: DFN2x6

传感范围: 1 mm

典型信号振幅: 11 mV/V

典型工作电压: 5 V

[所有 适用于严苛环境的高分辨率 AMR 传感器 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

位移传感器产品类型	磁性线性位移传感器
传感器封装	DFN2x6

电气特征

典型工作电压	5 V
典型平均电流	1.5 mA

使用环境

传感范围	1 mm
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

典型信号振幅	11 mV/V
--------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS KMXP 系列



客户还购买了



TE 产品编号216027-008
55A0111-26-9

TE 产品编号GA100K6MCD1
MCD PROBE, 100K OHMS,+/- 0.2C @ 25C

TE 产品编号FS2050-0000-1500-G
FS2050 COMPRESSION LC1500 GRAM

TE 产品编号FC2231-0000-0025-L
MID RANGE COMPRESSION SENSOR

TE 产品编号50831
TERMINAL,PIDG PTFE R 22-20 4

TE 产品编号87224-1
01 MODII HDR SRST UNSHRD .100

TE 产品编号7-1879214-3
CPF 0402 2K1 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2306334-3
SPRING FINGER 1.2H

TE 产品编号CC2870-000
202D211-25-72-0

TE 产品编号EG1913-000
202D253-4-88-0-CS2542

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_G-MRCO-051_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_G-MRCO-051_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_G-MRCO-051_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。