




| D  |       | E         |    | F                |                  |  |
|----|-------|-----------|----|------------------|------------------|--|
| 版次 | 变更摘要  | 日期        | 序号 | 品名               | 材质               |  |
| 0  | 新产品发行 | 2021/1/15 | ①  | 1.50-K型卧式WTB胶芯带扣 | PA6T UL94V-0 米白色 |  |
|    |       |           | ②  | 1.50-K型卧式WTB端子   | 黄铜/表面镀锡          |  |





PIN 2~3




PIN 4~7

| CKT | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 1.50  | 3.35  | 4.46  |
| 3   | 3.00  | 4.85  | 5.96  |
| 4   | 4.50  | 6.35  | 7.46  |
| 5   | 6.00  | 7.85  | 8.96  |
| 6   | 7.50  | 9.35  | 10.46 |
| 7   | 9.00  | 10.85 | 11.96 |
| 8   | 10.50 | 12.35 | 13.46 |
| 9   | 12.00 | 13.85 | 14.96 |
| 10  | 13.50 | 15.35 | 16.46 |
| 11  | 15.00 | 16.85 | 17.96 |
| 12  | 16.50 | 18.35 | 19.46 |
| 13  | 18.00 | 19.85 | 20.96 |
| 14  | 19.50 | 21.35 | 22.46 |
| 15  | 21.00 | 22.85 | 23.96 |



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 250V, AC/DC。
- 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流: 2A, AC/DC。



深圳市首韩科技有限公司

|               |    |            |        |
|---------------|----|------------|--------|
| 品名 (TITLE)    |    | 制图 (DR)    |        |
| 针座            |    | 李春风        |        |
| 料号 (DWG.NO)   |    | 审核 (CHKD)  |        |
| 1.5mm-8P WTDK |    | 钟华华        |        |
| 比例 (SCALE)    |    | 批准 (APPD)  |        |
| 1:1           |    | 罗孝金        |        |
| 单位 (UNITS)    | mm | 张数 (SHEET) | 1 OF 1 |
| 尺寸 (SIZE)     | A4 | 版本 (REV)   | A      |

一般公差 (TOLERANCE)  
X  $\pm 0.50$  XX  $\pm 1.0$   
X  $\pm 0.20$  XXX  $\pm 0.05$   
ANGLES  $\pm 1^{\circ}$



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码

Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

1.5mm-8P WTDK

贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

日期 Date:

|             |     |                                                                                      |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟制/Drawn    | 李春风 |  |
| 审核/Check    | 钟华华 |                                                                                      |
| 批准/Approved | 罗孝金 |                                                                                      |

## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,  
Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

材 料 （以图纸为准）

| P/N<br>零件名称                   | Type<br>类 型        | Material<br>材 料                  | Finish<br>表面处理                         | Expiain<br>说 明     |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Terminal<br>端子                | Contact<br>插 簧     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.15mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      | RoHS<br>Comp liant |
| Housing<br>孔 座                | Plastic<br>塑 壳     | Nylon66 UL94V-0                  | Color:White<br>颜色：白色                   |                    |
| OpeningWafer<br>开口针座          | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |
| Lips Wafer<br>闭口针座            | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Gold Plating:3~4 μ " m<br>镀金：3~4 μ " m |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | PBT UL94V-0                      | Color: White<br>颜色：白色                  |                    |
| Tiepian Wafer<br>卧贴针座<br>立贴针座 | Contact<br>插 针     | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.30mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Solder tabs<br>焊护耳 | Phosphor bronze<br>锡青磷铜 厚 0.25mm | Tin Plating:3~4 μ m<br>镀锡：3~4 μ m      |                    |
|                               | Plastic<br>塑 壳     | Nylon46 UL94V-0                  | Color: Beige<br>颜色：米色                  |                    |

**5、Electrical Performance:**

## 电气性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                    | Requirement<br>技术要求           |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.1       | Voltage Rated<br>额定电压         | 250V AC DC                    |
| 5.2       | Current Rated<br>额定电流         | 2A AC DC                      |
| 5.3       | Contact Resistance<br>接触电阻    | $\leq 20\text{ m}\Omega$      |
| 5.4       | Insulation Resistance<br>绝缘电阻 | $\geq 1000\text{ M}\Omega$    |
| 5.5       | Dielectric Strength<br>耐压     | $\geq 500\text{ V AC/minute}$ |

**6、Mechanical Performance:**

## 机械性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                               | Requirement<br>技术要求         |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.1       | Male contact Retention force<br>PIN 针固定力 | $\geq 10\text{ N}$ per pin  |
| 6.2       | Female contact Retention force<br>端子固定力  | $\geq 10\text{ N}$ per pin  |
| 6.3       | Plug-in force<br>插入力                     | $\leq 3\text{ N}$ per pin   |
| 6.4       | Plug-out force<br>拔出力                    | $\geq 0.5\text{ N}$ per pin |

**7、Endurance Characteristics:**

## 环境性能

| NO.<br>序号 | Item<br>项目                           | Requirement<br>技术要求                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1       | Soldering test<br>可焊性                | Time: $2.5 \pm 0.5\text{ S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5\text{ S}$<br>Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$ |
| 7.2       | Resistance to soldering Heat<br>耐焊接热 | Time: $5 \pm 1\text{ S}$ 时间: $5 \pm 1\text{ S}$<br>Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$<br>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏                            |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | Heat test<br>耐热性                | <p>Time:96h 时间: 96 小时</p> <p>Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4 | Cold test<br>耐冷性                | <p>Time:48h 时间: 48 小时</p> <p>Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.5 | Temperature Cycling<br>温度循环     | <p>Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃</p> <p>High temperature:-85±3℃ 高温: -85±3℃</p> <p>For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min.</p> <p>5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ</p>                                                                                                               |
| 7.6 | Invariab lenes humidity<br>恒定湿热 | <p>Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃</p> <p>Relative humidity:90%-96% RH</p> <p>相对湿度: 90%-96% RH</p> <p>Tim:96h 时间: 96 小时</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p> <p>Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ</p>                                                                                                                                   |
| 7.7 | Salt Spray<br>盐雾试验              | <p>Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1%</p> <p>Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃</p> <p>Tim:16±2h 时间: 16±2 小时</p> <p>After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured.</p> <p>把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的 氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ</p> <p>接触电阻: ≤20 mΩ</p> |