






电路图

技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: $260\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 30,000次;



5	端子	1	黄铜	Ag	
4	基座	1	LCP	耐温280℃ (白色)	
3	弹片	1	不锈钢	Ag	
2	盖板	1	黄铜	镀锡	
1	按钮	1	LCP	耐温280℃	
序号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备件

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	12	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK						
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 3x7x3.5mm 侧按方弹片 焊脚宽0.6)		版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	TC-S3601-3.5-260G-F0.6		单 位 UNITS	mm
		X.XXX ±0.10								
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL			页 次 SHEET	1/1