



A	B	C	D	E	F	G	H																																																								
△																																																															
型番/Part No	△ ₁₂ 13065B-* ^{-08*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-12*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-16*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-20*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR																																																											
極数/Pos	8極/8Pos	12極/12Pos	16極/16Pos	20極/20Pos																																																											
嵌合側 切り欠き形状 MATING SIDE 凹 SHAPE																																																															
背面側 肉抜き形状 BACK SIDE MAKE THINNER																																																															
△																																																															
型番/Part No	△ ₁₂ 13065B-* ^{-24*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-28*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-32*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR	△ ₁₂ 13065B-* ^{-40*} (A, B, C, Z011, Z012)-TR																																																											
極数/Pos	24極/24Pos	28極/28Pos	32極/32Pos	40極/40Pos																																																											
嵌合側 切り欠き形状 MATING SIDE 凹 SHAPE																																																															
背面側 肉抜き形状 BACK SIDE MAKE THINNER																																																															
<table><tr><td>MATERIAL 材質</td><td>△₁₂ △₁₂</td><td>GENERAL TOLERANCES 一般公差</td><td>SCALE 尺度</td><td>UNIT 単位</td><td colspan="3">TITLE 名称</td></tr><tr><td>①ベース/BASE : PPS 黒色 UL94 V0 / PPS BLACK UL94 V0</td><td></td><td>DIM 寸法 ± 0.3</td><td>DR '24/03/25 Hou yifeng</td><td>mm</td><td colspan="3">13065 シリーズ ピンヘッダー</td></tr><tr><td>②③ポスト/POST : 銅合金/ COPPER ALLOY</td><td></td><td>ANGLE 角度 ± 3</td><td>CHK 20-03-29 Sui xiang Bin</td><td>DSN '17/09/20 T. Sakamoto</td><td colspan="3">13065 SERIES PIN HEADER</td></tr><tr><td>④補強板/METAL FLANGE : 黄銅 /BRASS</td><td></td><td>3RD. ANG. PROJ. 三角法</td><td>APP '24.03.29 M. Takahashi</td><td></td><td>EDP No</td><td colspan="2">SHEET 2 OF 2</td></tr><tr><td>FINISH 仕上げ</td><td>△₁₂ △₁₂</td><td></td><td colspan="2">IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社</td><td>PARTS No 部番</td><td colspan="2">IMSA-13065B-*^{-***}(A, B, C, Z011, Z012)-TR</td></tr><tr><td>②③ポスト/POST : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 錫リフローメッキ/TIN REFLOW PLATE:0.5~2μm</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DWG No 図番</td><td>110-413065-216</td><td>REV. 12</td></tr><tr><td>④補強板/METAL FLANGE : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 半光沢錫メッキ/TIN MAT:1~3μm</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								MATERIAL 材質	△ ₁₂ △ ₁₂	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称			①ベース/BASE : PPS 黒色 UL94 V0 / PPS BLACK UL94 V0		DIM 寸法 ± 0.3	DR '24/03/25 Hou yifeng	mm	13065 シリーズ ピンヘッダー			②③ポスト/POST : 銅合金/ COPPER ALLOY		ANGLE 角度 ± 3	CHK 20-03-29 Sui xiang Bin	DSN '17/09/20 T. Sakamoto	13065 SERIES PIN HEADER			④補強板/METAL FLANGE : 黄銅 /BRASS		3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '24.03.29 M. Takahashi		EDP No	SHEET 2 OF 2		FINISH 仕上げ	△ ₁₂ △ ₁₂		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		PARTS No 部番	IMSA-13065B-* ^{-***} (A, B, C, Z011, Z012)-TR		②③ポスト/POST : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 錫リフローメッキ/TIN REFLOW PLATE:0.5~2μm					DWG No 図番	110-413065-216	REV. 12	④補強板/METAL FLANGE : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 半光沢錫メッキ/TIN MAT:1~3μm							
MATERIAL 材質	△ ₁₂ △ ₁₂	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称																																																										
①ベース/BASE : PPS 黒色 UL94 V0 / PPS BLACK UL94 V0		DIM 寸法 ± 0.3	DR '24/03/25 Hou yifeng	mm	13065 シリーズ ピンヘッダー																																																										
②③ポスト/POST : 銅合金/ COPPER ALLOY		ANGLE 角度 ± 3	CHK 20-03-29 Sui xiang Bin	DSN '17/09/20 T. Sakamoto	13065 SERIES PIN HEADER																																																										
④補強板/METAL FLANGE : 黄銅 /BRASS		3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP '24.03.29 M. Takahashi		EDP No	SHEET 2 OF 2																																																									
FINISH 仕上げ	△ ₁₂ △ ₁₂		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		PARTS No 部番	IMSA-13065B-* ^{-***} (A, B, C, Z011, Z012)-TR																																																									
②③ポスト/POST : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 錫リフローメッキ/TIN REFLOW PLATE:0.5~2μm					DWG No 図番	110-413065-216	REV. 12																																																								
④補強板/METAL FLANGE : ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE:1~3μm : 半光沢錫メッキ/TIN MAT:1~3μm																																																															

制定・改訂記録/Revision record

[illegible]