




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2.5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZHG-2Y-05	1.50	4.10	3.70
3	HC-ZHG-3Y-05	3.00	5.60	5.20
4	HC-ZHG-4Y-05	4.50	7.10	6.70
5	HC-ZHG-5Y-05	6.00	8.60	8.20
6	HC-ZHG-6Y-05	7.50	10.10	9.70
7	HC-ZHG-7Y-05	9.00	11.60	11.20
8	HC-ZHG-8Y-05	10.50	13.10	12.70
9	HC-ZHG-9Y-05	12.00	14.60	14.20
10	HC-ZHG-10Y-05	13.50	16.10	15.70
11	HC-ZHG-11Y-05	15.00	17.60	17.20
12	HC-ZHG-12Y-05	16.50	19.10	18.70
13	HC-ZHG-13Y-05	18.00	20.60	20.20
14	HC-ZHG-14Y-05	19.50	22.10	21.70
15	HC-ZHG-15Y-05	21.00	23.60	23.20

Ordering Information

HC-ZHG - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Pin 1: 红色
Pin 2: 蓝色
Pin 3: 绿色
Pin 4: 黄色
Pin 5: 紫色
Pin 6: 棕色
Pin 7: 灰色
Pin 8: 白色
Pin 9: 黑色
Pin 10: 银色
Pin 11: 铜色

			GENEERL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
			审 核		CHECK				
			批 准		APPROVAL	产品名称	ZHG (1.50)单排带扣 孔座	版 本	A
			比 例		SCALE	产品料号	HC-ZHG-NY-05	单 位	mm
			投 影		Projection	材料		页 次	1/1
序号	变更内容	日 期	Angle		±3.0°				
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							