









RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOLERANCE: ± 0.05)



RoHS
Compliant

ZONE	EC N. NO.	DESCRIPTION	DRAWING	DATE
A		INITIAL	林生期	2024.04.15



包装说明:

1. 将产品放入REEL卷中, 然后贴上透明PE上带800PCS/卷;
2. 然后尾部用胶纸粘贴, 在REEL卷盘上贴上数量标签;
3. 将包装好的产品放入指定的外箱中, 一箱装10盘, 8000 PCS/箱;
4. 出货标签要严格按照要求进行填写;
5. 纸箱封盖后以封箱胶封箱, 贴上出货标签;
6. 外箱若客户另有贴标签要求, 则按其订单注明之要求贴;
7. 纸箱尺寸及印刷见包材图面;
8. 未满足之零数箱需以缓冲材料填满, 并贴上零数标签, 写明具体数量;
9. 本包装适装产品: USB TYPE C 母座24P 双排SMT 防水型 ;
10. ROHS+HF.

LZG

LZG INDUSTRIAL CO. LTD

DRAWING:	林生期	DATE:	2024.04.15	SCALE	1:1
CHECK:	李宏鑫	DATE:	2024.04.15	MATERIAL	*
APPROVAL:	杨建宝	DATE:	2024.04.15	DWG. NO.	
DRAWING NO.	ZB48086-24SBAP-A			SHEET	1/1

PART NAME	USB TYPE C 防水母座 24PIN 双排脚 SMT型 11mm注塑防水圈 带FMC片	TOLERANCE UNLESS	0.0±0.30	0.°±2°	UNIT:
PART NO.	ZB48086-24SBAP-A	OTHERWISE SPECIFIED:	0.00±0.20 0.000±0.10	0.0°±1° 0.00°±0.5°	