




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **导线引脚**

接合插针直径: 1.78 mm [.07 in]

线径: 509 – 3260 CMA

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 可密封        | 否     |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线    |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑 |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
|          | 100 μin         |
| 端子接触部长度  | 5.7 mm          |
| 端子制造     | 冲压成形            |
| 压接导线端子类型 | 导线引脚            |
| 接合插针直径   | 1.78 mm[.07 in] |
| 压线筒类型    | Closed          |
| 端子电镀材料   | 锡               |
| 端子形状和构造  | 圆形              |
| 端子方向     | 直式              |



机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|          |                 |
|----------|-----------------|
| DIN 电线尺寸 | .5 – 1 mm²      |
| 线径       | 509 – 3260 CMA  |
| 压线筒内径    | 16.8 mm[.66 in] |
| 端子材料厚度   | .79 mm[.031 in] |
| 产品总长度    | 14.4 mm[.56 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 525693  
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-1  
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 49935  
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 47812  
DIES SOLIS 22-16 DIE SET

客户还购买了



TE 产品编号HD16-6-12S  
PLG, 6P, GRY, N, 12



TE 产品编号CAT-H3910-B128  
DEUTSCH HD10 Backshells



TE 产品编号6-66505-9  
20 DF SOCKET CONT, SMALL PACK



TE 产品编号165170  
SOLIS 16-14 WIRE PIN, LONG



TE 产品编号4-1415899-9  
RZ03-1A3-D012



TE 产品编号1487595-1  
USB, A-B, 28/26, BLACK, 1.0M



TE 产品编号CAT-C779-Q402  
CoolSplice Quick Connect Splice



TE 产品编号2378527-1  
BACKSHELL, CONN KIT

文档

产品图纸  
SOLIS 22-16 WIRE PIN, SHORT  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_165140\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_165140\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_165140\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本