

SR4M4021

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK SR4


TE 内部编号 1415054-1

Force-Guided Relay, DC, Monostable, 3A (NO) + 1B (NC), 8 A
Contact Rating, 21 VDC Coil Voltage, 250 VAC Contact Voltage, .8
W Coil Power, SCHRACK SR4

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > 4个接点的强制导向继电器



继电器和接触器类型: **强制导向继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 3A (NO) + 1B (NC)

触点额定电流: 8 A

[所有 4个接点的强制导向继电器 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	强制导向继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	4
端子排列方式	3A (NO) + 1B (NC)

电气特征

端子极限短时电流	8 A
端子极限关合电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
端子极限断开电流	8 A
打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
线圈电流	.038 A



端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
线圈电阻	551 Ω
触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	21 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.8 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgSnO2
------	--------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	13.1 mm[.516 in]
产品长度	40.1 mm[1.57 in]
产品高度	16.6 mm[.653 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

产品供货情况



产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

其他

线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W
端子电流类	>5 – ≤10 A
Height Class (Mechanical)	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
Length Class (Mechanical)	>33 – ≤45 mm[>1.299 – ≤1.772 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SCHRACK SR4



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415054-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415054-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415054-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FORCE GUIDED RELAY SR4

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本