

间距PITCH: 2.0 mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2019-06-20

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 25\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):125V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):3A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

PART NO.: A2019Y- ** -E3W-P
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
P=PE

② 材质 MATERIAL

壳体HOUSING:PBT, 白色 WHITE

③ 配套部件 MATES WITH






1. TPA: [A2019PS-**](#)
2. 端子TERMINAL: [A2019T](#)

④可选型号 OPTIONAL MODELS

针座 WAFER: [A2009AWR-**](#)
[A2009AWV-**](#)

⑤ 包装 PACKAGE : 1,000PCS/袋 PE

CKTS	尺寸Dimensions(mm)			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
02	2.00	4.70	8.00	6.10
03	4.00	6.70	10.00	8.10
04	6.00	8.70	12.00	10.10
05	8.00	10.70	14.00	12.10
06	10.00	12.70	16.00	14.10
07	12.00	14.70	18.00	16.10
08	14.00	16.70	20.00	18.10
09	16.00	18.70	22.00	20.10
10	18.00	20.70	24.00	22.10
11	20.00	22.70	26.00	24.10
12	22.00	24.70	28.00	26.10
13	24.00	26.70	30.00	28.10
14	26.00	28.70	32.00	30.10
15	28.00	30.70	34.00	32.10






一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 内置锁扣,二次锁胶壳	绘制 DRAWN	Z.C.W	2019.6.20	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Y.Jian	2019.6.20	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A2009-D	批准 APPROVED	Z.M.Xue	2019.6.20	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/1	比例 SCALE 3:1	



间距PITCH: 2.0 mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2019-06-20



2CKTS





3CKTS





4CKTS





5CKTS



6CKTS



7~15CKTS



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX / XXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 内置锁扣,二次锁胶壳	绘制 DRAWN	Z.C.W	2019.6.20	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Y.Jian	2019.6.20	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A2009-D	批准 APPROVED	Z.M.Xue	2019.6.20	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE A4	页数 SHEET 4/1	比例 SCALE 2:1	

间距PITCH: 2.0 mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2019-06-20

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE







PART NO.: A2019PS-**-E3G-P
NO.OF CIRCUITS: _____
SEE CHART
MATERIAL: _____
SEE NOTES
PACKAGING: _____
P=PE

② 材质 MATERIAL
PBT: 灰色 GREY

③ 配套部件 MATES WITH
壳体HOUSING: [A2019Y-**](#)

④ 包装 PACKAGE : 1,000PCS/袋 PE

CKTS	尺寸Dimensions(mm)	
	DIM.A	DIM.B
02	6.30	1.55
03	8.30	
04	10.30	
05	12.30	
06	14.30	1.40
07	16.30	
08	18.30	
09	20.30	
10	22.30	
11	24.30	
12	26.30	
13	28.30	
14	30.30	
15	32.30	



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B 内置锁扣,TPA插栓	绘制 DRAWN	Z.C.W	2019.6.20	JKUN www.JKUN.cc
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Y.Jian	2019.6.20	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A2009-D	批准 APPROVED	Z.M.Xue	2019.6.20	单位 UNITS
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	4/1
			比例 SCALE	3:1		Metric mm

间距PITCH: 2.0 mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2019-06-20

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 25\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):125V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):3A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):1000V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A2009T-10

PART NO.: _____

② 材质 MATERIAL

磷青铜 PHOSPHOR BRONZE

镀锡 PRE-TINNED

t=0.15±0.02mm

③ 线材范围 WIRE RANGE: AWG:#22~#24


④ 绝缘范围 INSULATION RANGE(O.D.): $\varnothing 1.4\text{ MAX}$

⑤ 包装 PACKAGE : 10,000PCS/REEL纸盘


⑥ 配套部件 MATES WITH

1. 壳体HOUSING: [A2019Y-**](#)


2. TPA: [A2019PS-**](#)






SECTION:A-A



SECTION:B-B



SECTION:C-C



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	2.0mm,Pitch,W/B A2019端子	绘制 DRAWN	Z.C.W	2019.6.20	JKUN www.JKUN.cc		
			审核 CHECKED	J.Y.Jian	2019.6.20			
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	Z.M.Xue	2019.6.20	单位 UNITS	Metric mm	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A2009-D	图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	4/1	比例 SCALE	7:1