



ISO9001-2015
Certificate No:672Q22020207194

No.T52210311961TC Date;OCT 12,2022 No.T52310270397TC Date;apr 15,2023

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

品名規格
DESCRIPTION HYCD2132-1130

客户料號
CUS. P/N



提出日期
DATE 2025.05.12

出 圖 RDAWING		
發 行 MADE	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED
武卫锋	陆卯生	林萍
销售部：张 丽		



承 認 CUSTOMER APPROVE

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日 期 DATE	2025.05.12
規 格 ITEM	HYCD2132-1130	編 號 SERIAL NO.	
1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 1.2. 實物圖: The Sample::			
外殼尺寸: 			
磁芯尺寸: 			
			
		A	20.5 ± 1.0 mm
		B	20.5 ± 1.0 mm
		C	11 ± 0.8 mm
		D	32 ± 1.0 mm
		E	36 ± 1.0 mm
		F	17 ± 0.5 mm
		G	28 ± 0.7 mm
		H	11 ± 0.4 mm
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:		測試儀器 TEST INSTRUMENTS	
☐ L		TEST FREQ	KHZ MHZ
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ
☒ Z	Z1= 60Ω MIN Z2= 150Ω MIN Z3= / Z4= /	KHZ 25MHZ KHZ 100MHZ KHZ MHZ KHZ MHZ	
溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%
線 組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)		
3. 磁 芯 外 觀: THE LIMIT OF CORE BREAKAGE:			
項 目 Item		標準值 Standard Value	
一處缺陷的面積 Area of a breakage		≤2mm ²	
總缺陷面積 All area of the breakage		≤2mm ²	
缺陷深度 The depth of the breakage		≤0.4mm	
毛刺長度 The length of burr		≤0.2mm	

檢驗數據
INSPECTION DATA


客戶名稱 CUSTOMER					日期 DATE	2025.05.12		數量 QUANTITY	10PCS			
編號 SERIAL NO.					形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 實物圖: The Sample::  							
規格 ITEM	HYCD2132-1130											
線組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)											
測試頻率 TEST FREQ	Z1= kHz 25 MHZ		Z2= kHz 100 MHZ									
溫度 TEMP	℃		濕度 HUMIDITY				%					
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS				尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)							
	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	G	H
	60	150			20.5	20.5	11	32	36	17	28	11
+	/	/			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.5	0.7	0.4
-	0	0			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.5	0.7	0.4
1	78.1	165.7			20.10	20.11	11.21	32.10	36.06	17.10	28.21	11.10
2	78.4	165.2			19.90	19.98	11.15	32.15	36.05	16.90	28.15	11.15
3	78.9	165.5			20.05	20.04	11.23	32.13	36.08	17.05	28.23	11.13
4	78.4	165.9			20.06	20.07	11.23	32.16	36.06	17.06	28.23	11.16
5	78.5	165.6			19.99	19.96	11.22	32.12	36.05	16.99	28.22	11.12
6	78.4	166.3			19.96	19.95	11.23	32.09	36.07	16.96	28.23	11.09
7	78.9	165.8			20.04	20.05	11.20	32.14	36.05	17.04	28.20	11.14
8	78.3	165.9			20.01	20.03	11.16	32.12	36.04	17.01	28.16	11.12
9	78.7	165.7			20.07	20.04	11.24	32.08	36.07	17.07	28.24	11.08
10	78.8	165.9			19.98	19.97	11.18	32.07	36.06	16.98	28.18	11.07
$\bar{X}$	78.54	165.68			20.02	20.02	11.2	32.1	36.06	17.01	28.20	11.11
Y/N	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: E4991A+16194A							檢 驗 INSPECTED	復 核 CHECKED	確 認 APPROVED			
							武卫锋	陆卯生	林萍			

阻抗 - 頻率曲線
IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2025.05.12
規格 ITEM	HYCD2132-1130	編號 SERIAL NO.	

材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS

材料牌號 Material	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度系數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩磁 Remanence	矯頑力 Coercivity	居里溫度 Curie Temperature	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ_i $\pm 20\%$	$\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$	$\alpha \mu_i / \%$ $\times 10^{-6}$	Bs (MT)	Br (MT)	HC (A/m)	Tc ($^{\circ}\text{C}$)	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)	d g/cm^3
		16 (0.1MHz)	5 - 10	280(1600A/m)	200	20	>130	> 10^5	4.6



測試條件：
TESTING CONDITION:

1. 測試儀器：
Testing Equipment: E4991A+16194A
2. 測試頻率區間：
Testing Frequency Range: 1-500MHz
3. 測試線組：
Testing Coil Specification: $\Phi 0.5 \times 0.5 \text{TS} \times 100 \text{L}(\text{mm})$

測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
武卫锋	陆卯生	林萍