

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱
CUSTOMER

客户料号
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION

CFS9-49.6x6.5x43x12-1.4

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025411620

日期
DATE


2024年5月8日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
趙 利勤	李 新义	王 传军
DATE: 2024/5/8		



承認 CUSTOMER APPROVAL

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規 格 ITEM	CFS9-49.6x6.5x43x12-1.4		編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411620	
1. 形狀尺寸（單位mm）； SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 			A	49.60 ± 1.5	mm	
			B	6.50 ± 0.5	mm	
			C	43.00 ± 0.8	mm	
			D	12.00 ± 0.5	mm	
			E	1.40 ± 0.5	mm	
			F			
			G			
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;						
☐ L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS		
☐ Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: ☐ HP-4342A ☐ MQ-172		
☒ Z	Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ	Z3=	KHZ MHZ	2. LCR-METER: ☐ TH2826		
	Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ	Z4=	KHZ MHZ	3. IMPEDANCE ANALYZER: ☒ HP-4191A ☐ Agilent 16194A ☐ E4991A		
溫 度 TEMP	25±5℃	濕 度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: ☐ TH-2775B		
繞 線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A			
3. 外 观 THE LIMIT OF BREAKAGE:						
項 目 Item			標準值 Standard Value			
一處缺陷的面积 Area of a breakage			≤1mm ²			
总缺陷面积 ALL area of the breakage			≤2mm ²			
缺陷深度 The depth of the breakge			≤0.4mm			
毛刺长度 The length of burr			≤0.2mm			
4. 包 裝 PACKAGING: 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。 Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey,quantity,batch number and inspector).						

檢 測 數 據
INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CFS9-49.6x6.5x43x12-1.4					編 號 SERIAL NO.		NO. CF1025411620						
1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 							☐ L							
							☐ Q				KHZ MHZ			
							☒ Z		Z1=30 Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ			
									Z2=80 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ			
							溫 度 TEMP		25±5℃		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							绕 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS					
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)							
	Q	L(μ H)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F		
			30	80			49.6	6.5	43	12	1.4			
+			/	/			1.5	0.5	0.8	0.5	0.5			
—			0	0			1.5	0.5	0.8	0.5	0.5			
1			51.0	99.2			49.55	6.52	43.09	11.96	1.40			
2			50.5	104.0			49.40	6.51	43.13	12.02	1.40			
3			53.8	102.4			35.63	6.53	43.04	11.99	1.40			
4			47.4	100.8			36.50	6.58	43.22	11.98	1.40			
5			40.2	99.4			36.43	6.50	42.96	12.00	1.40			
6			46.8	102.1			35.70	6.59	42.87	11.95	1.40			
7			48.0	99.5			49.70	6.51	43.22	12.01	1.41			
8			46.5	100.4			36.12	6.53	43.22	11.99	1.40			
9			51.2	103.1			36.23	6.55	42.96	11.99	1.41			
10			53.0	99.2			49.65	6.57	43.00	11.90	1.40			
X			48.8	101.0			41.49	6.54	43.07	11.98	1.40			
Y/N			Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP 4191A 							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL			
														

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)